

PLW 8683 [GD LD DS10]

Zmywarka laboratoryjna ze szklanymi drzwiczkami,
z przyłączem wody odmineralizowanej, dozowaniem płynów i funkcją EcoDry.



- Wydajność/wsad np. 128butelki laboratoryjne
- Uniwersalne i proste – modułowe nośniki ładunku i system EasyLoad
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Full Touch M Touch Flex
- Komfortowe wsparcie suszenia – EcoDry
- Fabryczna możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi.
- Efektywne wykorzystanie zasobów – pompa grzewcza ze zmiennymi obr.

EAN: 4002516884033 / Numer materiału: 12798860 /
Stary numer materiału: 62868316SEE

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja	Urządzenie wolnostojące, do podbudowy, wąskie
Kolor panelu	Czarny
Oslona zewnętrzna	Stal szlachetna
Szklane drzwiczki	•
Możliwość podbudowy	•
Pokrywa	Stal szlachetna
Liczba poziomów mycia	2
AutoClose – automatyczna blokada drzwiczek	•
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•

Zastosowanie

Dla laboratoriów	•
------------------	---

Ładowność

Szkło z wąską szyjką na wsad [ilość]	64
Probówki na wsad [ilość]	196
Fiolki na wsad [liczba]	196
Butelki laboratoryjne na wsad [ilość]	128
Pipety na wsad [ilość]	98

Dane dotyczące mocy

Pompa obiegowa Qmax w l/min	500
Objętość użytkowa komory mycia w l	145,00
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	20
Przetestowany czas pracy	15000
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (opcja)	•
----------------------------	---

Sterowanie

Typ sterowania	M Touch Flex
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Możliwość programowania	Programowalne
Programy [ilość]	19
Wolne miejsca programowe [ilość]	10
Zabezpieczenie działania programu	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•

Standardowe przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90

Możliwy wariant napięciowy 1

Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,30

PLW 8683 [GD LD DS10]

Zmywarka laboratoryjna ze szklanymi drzwiczkami,
z przyłączem wody odmineralizowanej, dozowaniem płynów i funkcją EcoDry.



EAN: 4002516884033 / Numer materiału: 12798860 /
Stary numer materiału: 62868316SEE

Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-1000
Woda zdemineralizowana [ilość]	1
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l	10,70
VEP Pompa zasilająca do wody dejonizowanej (opcja)	•
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
System ochrony wodnej	Waterproof system
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	520
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	530
Waga netto w kg	74
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	5,40
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Komora mycia, głębokość kosza górnego w mm	474
Komora mycia, głębokość kosza dolnego w mm	520
Waga brutto w kg	81
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1220
Programy	
Standardowy	•
Intensywny	•
Programy	
Extra krótki	•
Uniwersalny	•
Anorganica	•
Organica	•
Agar	•
Iniektor Plus	•
Pipety	•
Tworzywa sztuczne	•
Olej	•
Higiena 93/10	•
Pasteryzacja	•
Splukiwanie wodą zimną	•
Splukiwanie wodą dejonizowaną	•

PLW 8683 [GD LD DS10]

Zmywarka laboratoryjna ze szklanymi drzwiczkami,
z przyłączem wody odmineralizowanej, dozowaniem płynów i funkcją EcoDry.



EAN: 4002516884033 / Numer materiału: 12798860 /
Stary numer materiału: 62868316SEE

Wyposażenie

Złącze do dokumentacji procesowej (opcja)

•

Złącze serwisowe

•

Obszerny zakres komponentów (opcja)

•

Wyposażenie

1 pompa dozująca dla detergentu w płynie

•

1 pompa dozująca dla środka neutralizującego

•

Lanca ssąca do kanistrów 10–20 l (opcja)

•

Komfortowa lanca ssąca DC10

•

Kondensator pary

•

Kontrola ciśnienia mycia

•

Sekwencje instruktażowe

•

Oświetlenie komory

•

Wielokomponentowy system filtrujący

•

Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową

•

Nośnik ładunku – podłączenie bezpośrednie

•

EcoDry

•

Zbiornik soli w dnie komory mycia

•

Dzięki technologii laserowej bezszczelinowo spawana
komora mycia

•

Grzałki poza komorą mycia

•

EasyLoad

•

Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej
(1.4301/304)

•

Możliwości podłączenia

Wi-Fi

•

Złącze ethernet (opcja)

•

Zewnętrzne moduły dozujące

•

Normy, znaki certyfikacyjne

Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne)

•

Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

•

Normy, znaki certyfikacyjne

EN 61010-1

•