

PWD 8692 [DC5 CM LAN]

Termodezynfektor i urządzenie myjące i dezynfekujące z dozowaniem płynów, DryPlus, kontrolą przewodności i pakietem monitorowania.



- Wydajność/wsad np. 44 narzędzia transmisyjne lub 44 ssaki
- Wydajność/wsad np. 8 szalki siat. DIN lub 48 rozwier. ginekolog.
- Bezpieczeństwo dzięki kontroli – kontrola ciśnienia mycia i ramion spryskujących
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetl. Full Touch M Touch Flex
- Wydajne suszenie gorącym powietrzem – DryPlus
- Fabryczna możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi lub Ethernet

EAN: 4002516884897 / Numer materiału: 12800220 /
Stary numer materiału: 62869212SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Urządzenie wolnostojące, do podbudowy, wąskie
Linia	ExpertLine
Kolor panelu	Czarny
Oslona zewnętrzna	Stal szlachetna
Możliwość podbudowy	•
Pokrywa	Stal szlachetna
Liczba poziomów mycia	2
AutoClose – automatyczna blokada drzwiczek	•
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•
Zastosowanie	
Dla szpitali	•
Dla gabinetów dentystycznych	•
Dla gabinetów lekarskich	•
Dla ambulatoriów	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN na wsad [ilość]	8
Rozwieraki ginekologiczne na wsad [ilość]	48
Zestawy minimalnie inwazyjne na wsad [ilość]	1-2
Zestawy okulistyczne na wsad [ilość]	8
Zestawy anestezyjologiczne na wsad [ilość]	2-3
Obuwie operacyjne na wsad [ilość]	28
Odsysacze na wsad [ilość]	44
Narzędzia z pustką na wsad [ilość]	44
Narzędzia transmisyjne na wsad [ilość]	44
Dane dotyczące mocy	
Pompa obiegowa Qmax w l/min	500
Objętość użytkowa komory mycia w l	145,00
Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach	40
Przetestowany czas pracy	15000
Najkrótszy czas trwania programu (mycie i dezynfekcja) w minutach	19
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opcja)	•
Miele Move MedDent+ (opcja)	•
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Flex
Zatwierdzanie wsadu bezpośrednio na wyświetlaczu	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Możliwość programowania	Programowalne
Programy [ilość]	24
Wolne miejsca programowe [ilość]	5
Sterowanie wartością AO	•
Zabezpieczenie działania programu	•

PWD 8692 [DC5 CM LAN]

Termodezynfektor i urządzenie myjące i dezynfekujące z dozowaniem płynów, DryPlus, kontrolą przewodności i pakietem monitorowania.



EAN: 4002516884897 / Numer materiału: 12800220 /
Stary numer materiału: 62869212SEE

Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•

Standardowe przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90

Możliwy wariant napięciowy 1

Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,30
Zabezpieczenie w A	16

Podłączenie/odpływ wody

Woda zimna [ilość]	1
Woda ciepła [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-1000
Woda zdemineralizowana [ilość]	1
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l	10,70
VEP Pompa zasilająca do wody dejonizowanej (opcja)	•
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
System ochrony wodnej	Waterproof system

Agregat suszący

Zintegrowany agregat suszący	•
Wentylator w kW	0,30
Nagrzewnica w kW	2,20
Wydajność powietrza w m³/h	60
Ustawianie czasu w krokach 1-minutowych	0-120
Klasa filtra HEPA	H13
Stopień separacji filtra HEPA (DIN EN 1822) w %	99,95
Czas przestoju filtra HEPA w h	300

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	598
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	520
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	530
Waga netto w kg	72

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	5,40

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740

PWD 8692 [DC5 CM LAN]

Termodezyniektor i urządzenie myjące i dezynfekujące
z dozowaniem płynów, DryPlus, kontrolą przewodności i pakietem monitorowania.

EAN: 4002516884897 / Numer materiału: 12800220 /

Stary numer materiału: 62869212SEE

Komora mycia, głębokość kosza górnego w mm	474
Komora mycia, głębokość kosza dolnego w mm	520
Waga brutto w kg	79
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1220

Programy

Vario TD Intensywny	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4Sieb	•
Vario TD Instr 6Sieb	•
Vario TD Instr 8Sieb	•
Kontenery Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO Optik	•
Okulistyka	•
Ophtha-Tray A207	•
Butelki dla niemowląt	•
Obuwie operacyjne	•
Utensylia oddziałowe	•
Uniwersalny	•
Splukiwanie wodą zimną	•

Wposażenie

Kontrola objętości dozowania	•
Złącze serwisowe	•
Obszerny zakres komponentów (opcja)	•

Wposażenie

1 urządzenie dozujące w drzwiach dla nabtyszczacza	•
1 pompa dozująca dla detergentu w płynie	•
Lanca ssąca do kanistrów 10–20 l (opcja)	•
Komfortowa lanca ssąca DC5	•
Kondensator pary	•
Kontrola ciśnienia mycia	•
Kontrola ramion spryskujących	•
Kontrola przewodności	•
Sekwencje instruktażowe	•
Oświetlenie komory	•
Wielokomponentowy system filtrujący	•
Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową	•
Nośnik ładunku – połączenie bezpośrednie	•
DryPlus	•
Zbiornik soli w drzwiczkach	•
Dzięki technologii laserowej bezszcelinowo spawana komora mycia	•
Grzałki poza komorą mycia	•
Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4301/304)	•

PWD 8692 [DC5 CM LAN]

Termodezynfektor i urządzenie myjące i dezynfekujące
z dozowaniem płynów, DryPlus, kontrolą przewodności i pakietem monitorowania.



EAN: 4002516884897 / Numer materiału: 12800220 /

Stary numer materiału: 62869212SEE

Możliwości podłączenia

Interfejs Wi-Fi/Ethernet

•

Zewnętrzne moduły dozujące

•

Normy, znaki certyfikacyjne

Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne)

•

Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

•

Klasa wyrobów medycznych UE IIb

•

Normy, znaki certyfikacyjne

EN 61010-1

•