

K 7777 B

Chłodziarka do zabudowy

z FlexiLight2.0 i PerfectFresh Active dla najdłuższej świeżości.



- 5 x dłużej świeże – PerfectFresh Active
- Indywidualna aranżacja oświetlenia półek – FlexiLight 2.0
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Indywidualna regulacja wysokości wewnętrznych półek na drzwiach
- Bez widocznego kondensatu dzięki suchej ścianie tylnej CleanSteel



EAN: 4002516895336 / Numer materiału: 12819500 /

Stary numer materiału: 36777702EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	FlexiLight 2,0
Oświetlenie wentylatora	•
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	PerfectFresh Active
Aktywne oświetlenie najwyższej szuflady	•
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	7
w tym dzielone (FlexiBoard)	1
Z tego podświetlanych	4
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	3
Sucha ścianka tylna	CleanSteel
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	2
Półka w drzwiach	5
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	B
Zużycie energii roczne w kWh	79,57
Zużycie energii dobowe w kWh	0,21
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•

K 7777 B

Chłodziarka do zabudowy

z FlexiLight2.0 i PerfectFresh Active dla najdłuższej świeżości.



EAN: 4002516895336 / Numer materiału: 12819500 /

Stary numer materiału: 36777702EU1

Optyczny alarm drzwi

•


Dane techniczne

Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	1772
Wysokość wnęki maks. w mm	1788
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	559
Wysokość urządzenia w mm	1770
Głębokość urządzenia w mm	546
Waga w kg	72,7
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	26
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	296
w tym komora Perfectfresh w l	98
Komora piwniczna w l	296
Całkowita pojemność użytkowa w l	296
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	29
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1200
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Pojemnik PerfectFresh	•


K 7777 B

Chłodziarka do zabudowy


z FlexiLight2.0 i PerfectFresh Active dla najdłuższej świeżości.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)