

H 7440 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516932321 / Numer materiału: 12821440 /

Stary numer materiału: 22744006D

Konstrukcja	
Kolor urządzenia	Perłowy beż
VitroLine	•
Komfort obsługi	
3 w 1	Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy z kuchenką mikrofalową	•
Pełnia smaku	
Quick & Gentle	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Utrzymywanie ciepła	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Mikrofale	•
Mikrofale + Termonawiew Plus	•
Mikrofale + Grill	•
Mikrofale + Grill z nawiewem	•
Mikrofale + Automatyka pieczenia	•
Automatyka pieczenia	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Termonawiew Eco	•
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Zastosowania specjalne	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcja Popcorn	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Proponycja mocy mikrofal	•

H 7440 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516932321 / Numer materiału: 12821440 /

Stary numer materiału: 22744006D

Quick-mikrofale	•
Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia w W	0,5
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie czuwania w W	1,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia w min	20
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą lnianego płótna	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	43
Liczba poziomów	3
Liczba poziomów komory gotowania 1	3
Liczba poziomów komory gotowania 2	3
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–250
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250
Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej	•
Poziomy mocy mikrofali w W	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	450
Wysokość wnęki maks. w mm	452
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	456
Głębokość urządzenia w mm	562
Waga w kg	36,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,70
Napięcie w V	220-240
Długość przewodu elektrycznego w m	2,00
Częstotliwość w Hz	50

H 7440 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516932321 / Numer materiału: 12821440 /

Stary numer materiału: 22744006D

Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Taca szklana	1


Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

H 7440 BM


Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową
w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową

w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



Installation Kombi BM XL, installation drawings