

KFMC 3834 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 5 razy dłużej – MasterFresh Pro
- Wszystko zawsze w zasięgu wzroku – FoodView
- Świeża żywność bez nieprzyjemnych zapachów – system #Longlife AirClean
- Kostki lodu do chłodnych napojów – IceMaker
- Praktyczne oświetlenie eleganckimi diodami LED – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914204 / Numer materiału: 12866530 /

Stary numer materiału: 38383410D

Kategoria urządzeń	
MasterCool (urządzenie chłodnicze XXL)	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Oświetlenie	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
FoodView (kamery)	3
System utrzymywania świeżości	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
System Longlife AirClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Liczba IceMaker z przyłączem świeżej wody	1
IceMaker z przyłączem świeżej wody	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Zawiasy MaxLoad	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	M Touch Pro
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia i mrożenia
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Nie
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	•
Tryb wakacyjny	•
Tryb Eco	•
QuickIce	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego na całą szerokość	2
Ilość pojemników VeggieBox	1
Liczba „szuflad świeżości”	1
Półka na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1

KFMC 3834 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914204 / Numer materiału: 12866530 /


Stary numer materiału: 38383410D

Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba koszy do zamrażarki	3
w tym na prowadnicach teleskopowych	2
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	254,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,69
Bezpieczeństwo	
Szklane półki zabezpieczone przed wyciekiem	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Dane techniczne	
Szerokość wnętrza min. w mm	762
Szerokość wnętrza maks. w mm	762
Wysokość wnętrza min. w mm	2134
Wysokość wnętrza maks. w mm	2134
Głębokość wnętrza w mm	610
Szerokość urządzenia w mm	756
Wysokość urządzenia w mm	2123
Głębokość urządzenia w mm	608
Waga w kg	236,5
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	60
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg	17
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	316
w tym komora Perfectfresh w l	51
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	160
Całkowita pojemność użytkowa w l	476
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	19
Zdolność mrożenia w kg/24h	14,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	39
Pobór prądu w miliamperach (mA)	3000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Gałkownica do lodów	•


KFMC 3834 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool


MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, stainless steel front, installation (*Footnote) (drawing)




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, installation, panel ready (*Footnote) (drawing) (US)




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration (drawing)




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, integration, panel ready (installation drawing) (US)




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, front view, installation (*Footnote) (drawing)




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation (drawing)




KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view (drawing) (US)

KFMC 3834 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC3632R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L,
MasterCool III, panel ready, top view (drawing) (US)