

KFMC 3844 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



- Produkty spożywcze pozostają świeże nawet 5 razy dłużej – MasterFresh Pro
- Wszystko zawsze w zasięgu wzroku – FoodView
- Świeża żywność bez nieprzyjemnych zapachów – system #Longlife AirClean
- Kostki lodu do chłodnych napojów – IceMaker
- Praktyczne oświetlenie eleganckimi diodami LED – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Numer materiału: 12866680 /

Stary numer materiału: 38384410D

Kategoria urządzeń	
MasterCool (urządzenie chłodnicze XXL)	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Oświetlenie	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
FoodView (kamery)	3
System utrzymywania świeżości	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
System Longlife AirClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Liczba IceMaker z przyłączem świeżej wody	1
IceMaker z przyłączem świeżej wody	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Zawiasy MaxLoad	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	M Touch Pro
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia i mrożenia
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Nie
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	•
Tryb wakacyjny	•
Tryb Eco	•
QuickIce	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego na całą szerokość	1
Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego na połowę szerokości	2
Ilość pojemników VeggieBox	1
Liczba „szuflad świeżości”	2

KFMC 3844 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914549 / Numer materiału: 12866680 /


Stary numer materiału: 38384410D

Półka na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba koszy do zamrażarki	3
w tym na prowadnicach teleskopowych	2
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	280,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,76
Bezpieczeństwo	
Szklane półki zabezpieczone przed wyciekami	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	902
Szerokość wnęki maks. w mm	902
Wysokość wnęki min. w mm	2134
Wysokość wnęki maks. w mm	2134
Głębokość wnęki w mm	610
Szerokość urządzenia w mm	895
Wysokość urządzenia w mm	2123
Głębokość urządzenia w mm	608
Waga w kg	234,2
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	47
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg	14
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	382
w tym komora Perfectfresh w l	60
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	197
Całkowita pojemność użytkowa w l	579
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	19
Zdolność mrożenia w kg/24h	14,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	39
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	3,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Gałkownica do lodów	•


KFMC 3844 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool


MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro




KFMC3642R + L, KFMC3844R + L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, installation (*Footnote) (drawing)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready (installation drawing) (US)




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, integration (drawing)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready (installation drawing) (US)




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, front view (*Footnote) (installation drawing) (US)




KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, frame neutral, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation (drawing)



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation (drawing)




KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R, KFMC3844L, MasterCool III, PACS, with stainless steel front, top view (drawing) (US)

KFMC 3844 L

Chłodziarko-zamrażarka MasterCool

MasterFresh Pro | FoodView | System AirClean | IceMaker | BrilliantLight Pro



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view
(installation drawing) (US)