

Triflex HX3

Odkurzacz akumulatorowy

duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie rodzaju podłogi | filtr HEPA | konstrukcja 3 w 1



- Zbieranie kurzu >99,99%* dla dokładnego i higienicznego głębokiego czyszczenia
- Tryb Boost: do szybszego czyszczenia silnie zabrudzonych obszarów
- Czas pracy: do 70 minut^{1**} z akumulatorem litowo-jonowym VARTA.
- Opatentowana^{***} konstrukcja 3 w 1, w tym funkcja odstawiania urządzenia
- Filtr HEPA: filtruje 99,999 %^{****} pow. wylotowego, tworząc higieniczne otoczenie
- FloorDetect: automatyczne wykrywanie rodzaju podłogi i regulacja mocy
- BrilliantLight: wyjątkowo jasne przednie oświetlenie LED pomaga dostrzec każdą drobinę kurzu
- Wyświetlacz: wskazuje pozostały czas i ważne informacje, zapewniając bezstresowe odkurzanie
- Twist2open: do higienicznego i łatwego opróżniania pojemnika na kurz
- Starannie opracowane i wyprodukowane w Niemczech przez Miele & Cie. KG

¹ Podczas zbierania kurzu z twardych podłóg ze szczelinami osiągamy > 100% poziom zbierania kurzu na poziomie mocy HI, mierzonym zgodnie z IEC 62885-4:2024.

^{**} Obowiązuje dla poziomu mocy MIN bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL

^{***} Patent: DE 10 2016 105 475 B4

^{****} 99,999% zgodnie z normą IEC 62885-4:2020 / HEPA zgodnie z normą EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922711 / Numer materiału: 12878340 /

Stary numer materiału: 41WDLO31EU2

| | |
|---|--------------------------|
| General information | |
| Identyfikator modelu | Triflex HX3 |
| Numer materiału producenta | 12878340 |
| Numer EAN | 4002516922711 |
| Konstrukcja | |
| Odkurzacz bezprzewodowy | • |
| Nazwa handlowa | Triflex HX3 |
| Typ silnika | Digital Efficiency Motor |
| Typ produktu | SWDLO |
| Typ i konstrukcja urządzenia | |
| Kolor | BrilliantWhite |
| Czyszczenie | |
| Technologia Vortex | • |
| Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 430 | • |
| Komfort obsługi | |
| System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu | • |
| Wymienny akumulator litowo-jonowy | • |
| Rozwiązanie 3 w 1 | • |
| System filtrowania | |
| ComfortClean | • |
| Filtr wylotowy | Filtr HEPA Lifetime |
| Pojemność pojemnika na kurz w l | 0,3 |
| Dane techniczne | |
| Typ akumulatora | Li-Ion |
| Pojemność znamionowa akumulatora w mAh | 2500 |
| Głośność w dB | 74,0 |
| Szerokość w mm | 260 |
| Wysokość w mm | 1297 |
| Głębokość w mm | 280 |
| Waga w kg | 3,6 |
| V | 25,2 |
| Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo | 70 |
| Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką | 38 |
| Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką | 15 |
| Wydajność w m ² powierzchni | 160 |
| Czas ładowania w min. | 240 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Elektroszczotka Multi Floor XXL | • |
| Szczoteczka do czyszczenia | Nie |
| Uchwyt ścienny | • |
| Zasilacz | • |