

Triflex HX3 Cat & Dog  
 Odkurzacz akumulatorowy  
 duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie rodzaju podłogi | filtr HEPA | końcówka do sierści



- Zbieranie kurzu >99,99%\* dla dokładnego i higienicznego głębokiego czyszczenia
- Tryb Boost: do szybszego czyszczenia silnie zabrudzonych obszarów
- Czas pracy: do 70 minut<sup>\*\*\*</sup> z akumulatorem litowo-jonowym VARTA.
- Opatentowana<sup>\*\*\*</sup> konstrukcja 3 w 1, w tym funkcja odstawiania urządzenia
- Filtr HEPA: filtruje 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> pow. wylotowego, tworząc higieniczne otoczenie
- FloorDetect: automatyczne wykrywanie rodzaju podłogi i regulacja mocy
- BrilliantLight: wyjątkowo jasne przednie oświetlenie LED pomaga dostrzec każdą drobinę kurzu
- Wyświetlacz: wskazuje pozostały czas i ważne informacje, zapewniając bezstresowe odkurzanie
- Twist2open: do higienicznego i łatwego opróżniania pojemnika na kurz
- Starannie opracowane i wyprodukowane w Niemczech przez Miele & Cie. KG
- Szczotka ElectroCompact do usuwania sierści

\* Podczas zbierania kurzu z twardych podłóg ze szczelinami osiągamy > 100% poziom zbierania kurzu na poziomie mocy HI, mierzonym zgodnie z IEC 62885-4:2024.

\*\* Obowiązuje dla poziomu mocy MIN bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% zgodnie z normą IEC 62885-4:2020 / HEPA zgodnie z normą EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922728 / Numer materiału: 12878350 /  
 Stary numer materiału: 41WDLO32EU2

<b>General information</b>	
Identyfikator modelu	Triflex HX3 Cat & Dog
Numer materiału producenta	12878350
Numer EAN	4002516922728
<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Triflex HX3
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
<b>Typ i konstrukcja urządzenia</b>	
Kolor	ObsidianBlack
<b>Czyszczenie</b>	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 435 z BrilliantLight	•
<b>Komfort obsługi</b>	
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Rozwiązanie 3 w 1	•
<b>System filtrowania</b>	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr HEPA Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
<b>Dane techniczne</b>	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	74,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1297
Głębokość w mm	280
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	70
Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką	38
Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką	15
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	160
Czas ładowania w min.	240
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Elektroszczotka Multi Floor XXL z BrilliantLight	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Uchwyt ścienny	•
Zasilacz	•
Electro Compact HX-EC 10	•