

Triflex HX3 Hardfloor

Odkurzacz akumulatorowy

duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie rodzaju podłogi | filtr HEPA | rolka do podłóg twardych



- Zbieranie kurzu >99,99%* dla dokładnego i higienicznego głębokiego czyszczenia
- Tryb Boost: do szybszego czyszczenia silnie zabrudzonych obszarów
- Czas pracy: do 70 minut^{1**} z akumulatorem litowo-jonowym VARTA.
- Opatentowana^{***} konstrukcja 3 w 1, w tym funkcja odstawiania urządzenia
- Filtr HEPA: filtruje 99,999 %^{****} pow. wylotowego, tworząc higieniczne otoczenie
- FloorDetect: automatyczne wykrywanie rodzaju podłogi i regulacja mocy
- BrilliantLight: wyjątkowo jasne przednie oświetlenie LED pomaga dostrzec każdą drobinę kurzu
- Wyświetlacz: wskazuje pozostały czas i ważne informacje, zapewniając bezstresowe odkurzanie
- Twist2open: do higienicznego i łatwego opróżniania pojemnika na kurz
- Starannie opracowane i wyprodukowane w Niemczech przez Miele & Cie. KG
- Akcesorium Hardfloor Care: miękki wałek do delikatnego czyszczenia twardych podłóg

* Podczas zbierania kurzu z twardych podłóg ze szczelinami osiągamy > 100% poziom zbierania kurzu na poziomie mocy HI, mierzonym zgodnie z IEC 62885-4:2024.

** Obowiązuje dla poziomu mocy MIN bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% zgodnie z normą IEC 62885-4:2020 / HEPA zgodnie z normą EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922735 / Numer materiału: 12878360 /

Stary numer materiału: 41WDLO33EU2

General information	
Identyfikator modelu	Triflex HX3 Hardfloor
Numer materiału producenta	12878360
Numer EAN	4002516922735
Konstrukcja	
Odkurzacz bezprzewodowy	•
Nazwa handlowa	Triflex HX3
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
Typ i konstrukcja urządzenia	
Kolor urządzenia	CasaGrey
Czyszczenie	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multifloor XXL SEB 435 z funkcją BrilliantLight	•
Komfort obsługi	
Tryb Boost	•
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Konstrukcja 3 w 1	•
System filtrowania	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr HEPA Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
Dane techniczne	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	74,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1297
Głębokość w mm	280
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy w trybie Low PowerUnit solo	70
Czas pracy w trybie LOW z akcesoriami elektrycznymi	38
Czas pracy w trybie HIGH z akcesoriami elektrycznymi	15
Wydajność w m ² powierzchni	160
Czas ładowania w min.	240
Wypożyczenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Elektroszczotka MultiFloor XXL z funkcją BrilliantLight	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Uchwyt ścienny	•
Zasilacz	•
Hardfloor Care Tool	•

Triflex HX3 Hardfloor

Odkurzacz akumulatorowy

duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie rodzaju podłogi | filtr HEPA | rolka do podłóg twardych

