

## Triflex HX3 Aqua

Odkurzacz akumulatorowy

Duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie typu podłogi | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: dogłębne czyszczenie i oświetlenie 360° dla czystości, którą widać
- Zbieranie kurzu >99,99%\* dla dokładnego i higienicznego głębokiego czyszczenia
- Tryb Boost: do szybszego czyszczenia silnie zabrudzonych obszarów
- Czas pracy: do 70 minut<sup>1\*\*</sup> z akumulatorem litowo-jonowym VARTA.
- Opatentowana<sup>\*\*\*</sup> konstrukcja 3 w 1, w tym funkcja odstawiania urządzenia
- Filtr HEPA: filtruje 99,999 %<sup>\*\*\*\*</sup> pow. wylotowego, tworząc higieniczne otoczenie
- FloorDetect: automatyczne wykrywanie rodzaju podłogi i regulacja mocy
- BrilliantLight: wyjątkowo jasne przednie oświetlenie LED pomaga dostrzec każdą drobinę kurzu
- Wyświetlacz: wskazuje pozostały czas i ważne informacje, zapewniając bezstresowe odkurzanie
- Twist2open: do higienicznego i łatwego opróżniania pojemnika na kurz
- Starannie opracowane i wyprodukowane w Niemczech przez Miele & Cie. KG

\* Podczas zbierania kurzu z twardych podłóg ze szczelinami osiągamy > 100% poziom zbierania kurzu na poziomie mocy HI, mierzonym zgodnie z IEC 62885-4:2024.

\*\* Obowiązuje dla poziomu mocy MIN bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999% zgodnie z normą IEC 62885-4:2020 / HEPA zgodnie z normą EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922759 / Numer materiału: 12878380 /

Stary numer materiału: 41WDLO35EU2

General information	
Identyfikator modelu	Triflex HX3 Aqua
Numer materiału producenta	12878380
Numer EAN	4002516922759
Konstrukcja	
Odkurzacz bezprzewodowy	•
Nazwa handlowa	Triflex HX3
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SWDLO
Typ i konstrukcja urządzenia	
Kolor	ObsidianBlack
Czyszczenie	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 435 z BrilliantLight	•
Komfort obsługi	
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Rozwiązanie 3 w 1	•
System filtrowania	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr HEPA Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
Dane techniczne	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	74,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1297
Głębokość w mm	280
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	70
Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką	38
Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką	15
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	160
Czas ładowania w min.	240
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Elektroszczotka Multi Floor XXL z BrilliantLight	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Uchwyt ścienny	•
Zasilacz	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Uniwersalny środek czyszczący (ml)	500

Triflex HX3 Aqua

Odkurzacz akumulatorowy

Duża moc ssania | do 70 min pracy | wykrywanie typu podłogi | HEPA | AquaTwister

