

H 7464 BP

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home



EAN: 4002516936961 / Numer materiału: 12885000 /
Stary numer materiału: 22746405D

Konstrukcja	
VitroLine	•
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Pełnia smaku	
TasteControl	•
Szybkie nagrzewanie	•
Rozgrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Utrzymywanie ciepła	•
CrispFunction	•
Programy	
Termonawiew Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Pieczenie Plus	•
Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia	•
Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus	•
Pieczenie Plus z Intensywnym	•
Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym	•
Intensywny	•
Automatyka pieczenia	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Grzanie dolne	•
Termonawiew Eco	•
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Lokalne programy automatyczne	•
Design	
Kolor	Perłowy beż
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programowalne czasowo uderzenia pary	•
Wyświetlanie godziny	•
Synchronizacja czasu	•
Wskazanie daty	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•

H 7464 BP

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniomierzem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516936961 / Numer materiału: 12885000 /

Stary numer materiału: 22746405D

Programy własne	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia w W	0,3
Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego	•
Pobór mocy w trybie czuwania w W	0,8
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia w min	20
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Techn. parowa/zasilanie w wodę	
Pojemność wytwornicy pary w kW	1,10
Pojemność zbiornika świeżej wody w l	0,3
Rurka zasysająca do pobierania wody	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Blokada przycisków	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot LED
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	47,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,60

H 7464 BP

Piekarnik Miele

w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.



EAN: 4002516936961 / Numer materiału: 12885000 /

Stary numer materiału: 22746405D

Napięcie w V	220-240
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha do pieczenia z PerfectClean HBB 71	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia PyroFit	1
Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)	1
Pieczeniometer z przewodem	1
Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)	1
Tabletki odkamieniające	2

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ??, ?
??, ????, ???


H 7464 BP

Piekarnik Miele


w uniwersalnym wzornictwie z pieczeniometerem i oświetleniem LED.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings