

PWM 927 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania – dowolne programowanie. Wielkość załadunku 27 kg.



- Objętość bębna SoftCare 240 l, maksymalna wielkość załadunku 27,0 kg
- O 19% mniejsze zużycie wody i o 40% mniejsze zużycie energii*
- Krótkie późniejsze suszenie dzięki BoostSpin
- Optymalna obsługa dzięki kol. wyśw. Fulltouch – M Touch Pro Plus
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516927808 / Numer materiału: 12886790 /
Stary numer materiału: 51927003EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:9 w kg	27,0
Proporcje napełnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	27,0
Pojemność bębna w l	240
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0 ze stali szlachetnej	•
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	6,70
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,20
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	6,70
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,05
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	181,8
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w l	301,7

PWM 927 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Numer materiału: 12886790 /
Stary numer materiału: 51927003EU

Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	5,38
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w kWh	6,07
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	67
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	180,9
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w l	301,8
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	1,35
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w kWh	2,34
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	47
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	175,4
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	3,16
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	45
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	163,3
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,57
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	34
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w min	70
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w min	52
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	46
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	40
Wilgotność resztkowa przy przygotowywaniu nakładek myjących w %	12
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1100
Współczynnik G	541
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro Plus
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Możliwa konfiguracja wstępna pod klienta	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•

PWM 927 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 27 kg.

EAN: 4002516927808 / Numer materiału: 12886790 /
Stary numer materiału: 51927003EU

Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•
Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla Facility Management	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla pralni i magli	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich	•
Programy dla uniwersytetów, przedszkoli i szkół	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla kempingów	•
Programy dla klubów sportowych	•
Programy dla branży kosmetycznej, wellness i fitness	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	4 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	12,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	13,60
Zabezpieczenie w A	25
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	24,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	25,60
Zabezpieczenie w A	50
Podłączenie/odpływ wody	
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1646
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1226
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1793
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1365
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1425
Waga netto w kg	643,0
Waga brutto w kg	700
Maksymalne obciążenie podłoża w N	8993
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	73 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	4,70

PWM 927 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 27 kg.

EAN: 4002516927808 / Numer materiału: 12886790 /
Stary numer materiału: 51927003EU

Wypożyczenie	
Opatentowane wstępne odwadnianie	•
Przygotowywanie ścierek	•
Kontrola niewyważenia	•
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz (opcja)	•
Cokół wagowy (opcja)	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Skuteczne wirowanie	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
Odzyskiwanie wody (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Maski oddechowe [ilość]	19
Hełmy ochronne [liczba]	6
Mundury [ilość]	4
Kurtki mundurowe [ilość]	6
Kombinezony chemiczne [ilość]	3
Pościel syntetyczna [ilość]	3
Poduszki syntetyczne [ilość]	6
Pościel z pierza [ilość]	3
Poduszki z pierza [ilość]	6
Ścierki, 22 g [ilość]	620
Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość]	142
Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość]	123
Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość]	225
Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość]	159
Letnie derki dla koni [ilość]	4
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•

PWM 927 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 27 kg.



EAN: 4002516927808 / Numer materiału: 12886790 /
Stary numer materiału: 51927003EU

WEEE

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

•