

PWM 935 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 35 kg.



- Objętość bębna SoftCare 320 l, maksymalna wielkość załadunku 35.0 kg
- O 19% mniejsze zużycie wody i o 40% mniejsze zużycie energii*
- Krótkie późniejsze suszenie dzięki BoostSpin
- Optymalna obsługa dzięki kol. wyśw. Fulltouch – M Touch Pro Plus
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516927884 / Numer materiału: 12886870 /
Stary numer materiału: 51935003EU

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:9 w kg	35,0
Proporcje napełnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	35,0
Pojemność bębna w l	320
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0 ze stali szlachetnej	•

Zastosowanie

Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•

Dane dotyczące mocy

Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	6,80
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,18
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	6,50
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,05
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	238,6
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w l	392,5

PWM 935 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Numer materiału: 12886870 /
Stary numer materiału: 51935003EU

Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	6,34
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w kWh	7,20
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	65
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	226,5
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w l	404,2
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	1,75
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w kWh	2,61
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	224,4
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	4,18
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	46
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	217,4
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,67
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	35
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w min	68
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w min	51
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	50
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	43
Wilgotność resztkowa przy przygotowywaniu nakładek myjących w %	12
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1060
Współczynnik G	502
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro Plus
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Możliwa konfiguracja wstępna pod klienta	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•

PWM 935 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Numer materiału: 12886870 /
Stary numer materiału: 51935003EU

Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•
Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla Facility Management	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla pralni i magli	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich	•
Programy dla uniwersytetów, przedszkoli i szkół	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla kempingów	•
Programy dla klubów sportowych	•
Programy dla branży kosmetycznej, wellness i fitness	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	4 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,60
Zabezpieczenie w A	35
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,60
Zabezpieczenie w A	35
Podłączenie/odpływ wody	
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1646
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1275
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1793
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1365
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1425
Waga netto w kg	658,0
Waga brutto w kg	715
Maksymalne obciążenie podłoża w N	9458
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	71 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,10

PWM 935 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 35 kg.

EAN: 4002516927884 / Numer materiału: 12886870 /

Stary numer materiału: 51935003EU

Wyposażenie	
Opatentowane wstępne odwadnianie	•
Przygotowywanie ścierek	•
Kontrola niewyważenia	•
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz (opcja)	•
Cokół wagowy (opcja)	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Skuteczne wirowanie	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
Odzyskiwanie wody (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Maski oddechowe [ilość]	26
Hełmy ochronne [liczba]	10
Mundury [ilość]	6
Kurtki mundurowe [ilość]	9
Kombinezony chemiczne [ilość]	4
Pościel syntetyczna [ilość]	4
Poduszki syntetyczne [ilość]	8
Pościel z pierza [ilość]	4
Poduszki z pierza [ilość]	8
Ścierki, 22 g [ilość]	800
Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość]	184
Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość]	159
Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość]	292
Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość]	206
Letnie derki dla koni [ilość]	5
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•

PWM 935 [RH DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie ze zmniejszoną moc grzania
— dowolne programowanie. Wielkość załadunku 35 kg.



EAN: 4002516927884 / Numer materiału: 12886870 /
Stary numer materiału: 51935003EU

WEEE

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

•