

KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne



- Najcichszy TwoInOne firmy Miele – silnik Silence
- Dużo miejsca – 4 okrągłe strefy grzejne
- Automatyczna regulacja stopni dmuchawy – Con@ctivity
- Sterowanie za pomocą skali numerycznej – ComfortSelect Plus
- Elastyczna instalacja – Plug & Play, kierowany obieg lub system wentylacji



EAN: 4002516943136 / Numer materiału: 12904790 /
Stary numer materiału: 26727275D

General information	
Identyfikator modelu	KMDA 7272-1 FL Silence
Numer materiału producenta	12904790
Numer EAN	4002516943136
Klasa produktu	Silver
Konstrukcja	
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem	•
Programy	
Kierowany wylot powietrza z opcjonalnymi akcesoriami	DFK-xxx,DMK 150-1
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	DFK-xxx,DUU 1500,DUU 600
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	Z możliwością przezbrojenia
Zamknięty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja Plug&Play)	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa nablutowa	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zlicowany wyciąg kuchenny	•
Kolor kratki zasysania	Czarny
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 110-220
Maks. moc w W	2300
Maks. moc Booster w W	3000
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-190
Maks. moc w W	1400
Maks. moc Booster w W	2100
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 110-220
Maks. moc w W	2300
Maks. moc Booster w W	3000
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-180
Maks. moc w W	1400

KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne



EAN: 4002516943136 / Numer materiału: 12904790 /

Stary numer materiału: 26727275D

Maks. moc Booster w W 2100

Komfort obsługi	
Con@ctivity	•
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect Plus
Kolor wyświetlacza	Żółty
Stałe rozpoznawanie naczynia	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączania	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Silnik ECO	•
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	10
Roczne zużycie energii w kWh/rok	31,3
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	10
Silnik Silence	•
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	10
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	NA
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
System filtrowania	
Liczba metalowych filtrów tłuszczu ze stali szlachetnej nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591	205
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591	533
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	606
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h)	605

KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne

EAN: 4002516943136 / Numer materiału: 12904790 /

Stary numer materiału: 26727275D

Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	41
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	64
Moc akustyczna na poziomie Booster (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	68
Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	28,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	68,0
Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	51,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie intensywnym (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	54,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	54,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591	160
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591	475
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m³/h) wg EN 61591	510
Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	46,0
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	68,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	70,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	55,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	800
Wymiary w mm (wysokość)	200
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	200
Liczba faz	3
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatowej	780 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatowej	500 mm

KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne



EAN: 4002516943136 / Numer materiału: 12904790 /


Stary numer materiału: 26727275D

Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	780
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	15
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	804
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,50
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	1,6
Przewód neutralny	Tak
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak
Filtr z węglem aktywnym DKF 35-P	•
Adapter Plug&Play	•


KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air



Installation plan DVS150PP






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


800 mm | Tryb otwartego lub zamkniętego obiegu powietrza | SilenceMotor | Indywidualne strefy grzejne



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template