

## G 7651 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



- Oszczędzaj energię, obniżaj koszty – działaj w sposób zrównow. z etykietą A-10%
- Więcej opcji informacyjnych i nowoczesne łączenie urządzeń z siecią – Miele@home
- Bardzo niska emisja hałasu wynosząca zaledwie ?? db(A)
- Zmywarki na świeżą wodę – od ?? l zużycia wody w programie Automatic
- Wygodne, zapew. dobre rezultaty i optymalne na co dzień – kosze ExtraComfort



EAN: 4002516937609 / Numer materiału: 12906880 /  
Stary numer materiału: 21765162OE1

| Rodzaj                                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zmywarki w pełni zintegrowane                                              | •                                                   |
| Zmywarka o szer. 60 cm                                                     | •                                                   |
| Design                                                                     |                                                     |
| Kolor panelu                                                               | Obsidianblack                                       |
| Rodzaj panelu                                                              | W pełni zintegrowany panel                          |
| Rodzaj obsługi                                                             | Panel dotykowy                                      |
| Wyświetlacz                                                                | 1-wiersz. wyświetlacz tekstowy                      |
| Kolor wyświetlacza                                                         | Biały                                               |
| MultiLingua                                                                | •                                                   |
| Komfort                                                                    |                                                     |
| Połączenie sieciowe z Miele@home                                           | •                                                   |
| Automatyczne dozowanie z PowerDisk                                         | •                                                   |
| Pomoc w zamykaniu drzwi                                                    | AutoClose                                           |
| Wskazanie czasu pozostałego                                                | •                                                   |
| Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.                             | •                                                   |
| Kontrola funkcji                                                           | wizualnie i akustycznie, Regulacja głośności akust. |
| Wybór języka wyświetlacza                                                  | •                                                   |
| Efektywność i ekologia                                                     |                                                     |
| Klasa efektywności energetycznej (A–G)                                     | A                                                   |
| Zużycie wody w programie Automatic w l od                                  | 6,0                                                 |
| Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)   | 8,2                                                 |
| Zużycie prądu w programie ECO w kWh                                        | 0,48                                                |
| Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)   | 49                                                  |
| Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh | 0,31                                                |
| Czas trwania programu Eco w minutach                                       | 270                                                 |
| Liczba zestawów naczyń                                                     | 14                                                  |
| Klasa emisji hałasu                                                        | B                                                   |
| FlexiTimer z funkcją EcoStart                                              | •                                                   |
| EcoFeedback                                                                | •                                                   |
| Technologia EcoPower                                                       | •                                                   |
| Potwierdzona higieniczność                                                 | •                                                   |
| Przyłącze wody ciepłej                                                     | •                                                   |
| Połowa załadunku                                                           | •                                                   |
| Moc w trybie czuwania (tryb uśpienia)                                      | 0,30                                                |
| Jakość rezultatów                                                          |                                                     |
| Płukanie świeżą wodą                                                       | •                                                   |
| Suszenie AutoOpen                                                          | •                                                   |
| SensorDry                                                                  | •                                                   |
| Aktywne suszenie kondensacyjne                                             | •                                                   |
| BrilliantGlassCare                                                         | •                                                   |
| Programy zmywania                                                          |                                                     |
| QuickPowerWash                                                             | •                                                   |
| ECO                                                                        | •                                                   |

## G 7651 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



EAN: 4002516937609 / Numer materiału: 12906880 /  
Stary numer materiału: 21765162OE1

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Automatic                                            | •                     |
| ComfortWash 45 °C                                    | •                     |
| Intensywny 75 °C                                     | •                     |
| PowerWash                                            | •                     |
| ComfortWash+ 55 °C                                   | •                     |
| Delikatny                                            | •                     |
| Higiena                                              | •                     |
| SolarEnergy                                          | •                     |
| Bardzo cichy 37 dB(A)                                | •                     |
| Konserwacja urządzenia                               | •                     |
| Splukiwanie soli                                     | •                     |
| <b>Opcje zmywania</b>                                |                       |
| AutoDos                                              | •                     |
| BottleClean                                          | •                     |
| Quick                                                | •                     |
| IntenseZone                                          | •                     |
| Extra czyste                                         | •                     |
| Dodatkowe suszenie                                   | •                     |
| <b>Aranżacja kosza</b>                               |                       |
| Rozmieszczanie sztućców                              | Szuflada 3D MultiFlex |
| Uchwyt na szkło FlexCare                             | 2                     |
| Półeczka na filiżanki FlexCare                       | 1                     |
| Aranżacja kosza                                      | ExtraComfort          |
| MultiClip                                            | •                     |
| FlexCare Glass&Bottle                                | •                     |
| XL Assist                                            | •                     |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                                |                       |
| System waterproof                                    | •                     |
| Wskaźnik kontrolny sit                               | •                     |
| <b>Dane techniczne</b>                               |                       |
| Minimalna szerokość wnęki w mm                       | 600                   |
| Maksymalna szerokość wnęki w mm                      | 600                   |
| Minimalna wysokość wnęki w mm                        | 805                   |
| Maksymalna wysokość wnęki w mm                       | 870                   |
| Głębokość wnęki w mm                                 | 550                   |
| Szerokość urządzenia w mm                            | 598                   |
| Wysokość urządzenia w mm                             | 805                   |
| Głębokość urządzenia w mm                            | 550                   |
| Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm | 116,5                 |
| Waga netto w kg                                      | 48,0                  |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                    | 2,00                  |
| Napięcie w V                                         | 230                   |
| Zabezpieczenie w A                                   | 10                    |
| Liczba faz                                           | 1                     |
| Standardowa częstotliwość elektryczna                | 50                    |
| Długość węża dopływowego w cm                        | 1,50                  |
| Długość węża odpływowego w cm                        | 1,50                  |
| Długość przewodu elektrycznego w m                   | 1,70                  |

## G 7651 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



EAN: 4002516937609 / Numer materiału: 12906880 /  
Stary numer materiału: 21765162OE1

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Min. ciężar panelu przedniego w kg                    | 4,0  |
| Maks. ciężar panelu przedniego w kg                   | 11,0 |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]  | 7,0  |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.] | 14,0 |

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


|                        |   |
|------------------------|---|
| 1 x PowerDisk          | • |
| Kupon na 6 x PowerDisk | • |

### Dostępne języki wyświetlacza

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua | deutsch, english (GB),<br>magyar, polski, română,<br>slovenčina, srpski, čeština |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

G 7651 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)