


KM 8463 FX

Płyta indukcyjna

592 mm | Indywidualne strefy grzejne i obszar grzejny PowerFlex



- 4 strefy grzejne, w tym 1 wydajny obszar grzejny PowerFlex
- Precyzyjne ustawienia (w tym sieci) za pomocą centralnego suwaka SingleSlide
- Najkrótszy czas nagrzewania dzięki poziomowi Booster
- O szerokości 592 mm do wpasowania w blat


EAN: 4002516951117 / Numer materiału: 12911390 / Stary numer materiału: 26184631D

<b>General information</b>	
Identyfikator modelu	KM 8463 FX
Numer materiału producenta	12911390
Numer EAN	4002516951117
Klasa marketingowa	Gold
<b>Rodzaj grzania</b>	
Rodzaj grzania	Indukcja
<b>Konstrukcja</b>	
Niezależne od piekarnika	•
<b>Design</b>	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa zlicowana	•
<b>Wyposażenie stref grzejnych</b>	
Ilość stref grzejnych	4
Ilość obszarów grzejnych	1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
<b>Strefy grzejne PowerFlex</b>	
Ilość	2
Rodzaj	Strefa grzejna PowerFlex
Wielkość w mm	Ø 120 – 230
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3650
<b>1. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-160
Maks. moc w W	1400
Maks. moc Booster w W	2200
<b>2. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 120 – 190
Maks. moc w W	1850
Maks. moc Booster w W	3000
<b>3. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	4200
Maks. moc Booster w W	7360
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	SingleSlide
Kolor wyświetlacza	Zółty
Stałe rozpoznawanie naczynia	•

KM 8463 FX

Płyta indukcyjna

592 mm | Indywidualne strefy grzejne i obszar grzejny PowerFlex



EAN: 4002516951117 / Numer materiału: 12911390 / Stary numer materiału: 26184631D

Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączenia	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	10
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	51 x 592 x 492
Wymiary (szer. x gł.) w mm	592 x 51 x 492
Wymiary w mm (szerokość)	592
Wymiary w mm (wysokość)	51
Wymiary w mm (głębokość)	492
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie przylegającej w mm	570 mm - 570 mm x 470 mm - 470 mm
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	570/596 x 470/496
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	51
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	570 mm - 570 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	470 mm - 470 mm
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	570
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	470
Waga w kg	10
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	596

KM 8463 FX

Płyta indukcyjna

592 mm | Indywidualne strefy grzejne i obszar grzejny PowerFlex



EAN: 4002516951117 / Numer materiału: 12911390 / Stary numer materiału: 26184631D

Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy  
wpasowaniu w blat 496

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 7,36

Długość przewodu elektrycznego w m 1,6

Napięcie w V 230

Częstotliwość w Hz 50-60


**Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem**

Kabel przyłączeniowy Tak

KM 8463 FX

Płyta indukcyjna

592 mm | Indywidualne strefy grzejne i obszar grzejny PowerFlex



KM8463FX flush (\*Fußnote) (Installation drawing)