


KM 8565 FL  
 Płyta indukcyjna  
 620 mm | Obszary grzewcze PowerFlex | M Sense ready




- 4 strefy grzewcze, w tym wydajne #obszary grzewcze PowerFlex#2
- Ustawienia dostosowywane czterema suwakami z inteligentnym połączeniem – MultiSlide
- Do gotowania i smażenia w naczyniu do gotowania M Sense – do użycia z M Sense
- Najkrótszy czas nagrzewania dzięki poziomowi Booster
- O szerokości 620 mm do montażu na blacie lub wpasowania w blat

EAN: 4002516951292 / Numer materiału: 12911440 / Stary numer materiału: 26185651D

<b>General information</b>	
Identyfikator modelu	KM 8565 FL
Numer materiału producenta	12911440
Numer EAN	4002516951292
Klasa marketingowa	Gold
<b>Rodzaj grzania</b>	
Rodzaj grzania	Indukcja
<b>Konstrukcja</b>	
Niezależne od piekarnika	•
<b>Design</b>	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa zlicowana	•
Zabudowa nablutowa	•
<b>Wyposażenie stref grzewczych</b>	
Ilość stref grzewczych	4
Ilość obszarów grzewczych	2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
<b>Strefy grzewcze PowerFlex</b>	
Ilość	4
Rodzaj	Strefa grzewcza PowerFlex
Wielkość w mm	Ø 120 – 230
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3650
<b>1. strefa grzewcza/obszar grzewczy</b>	
Pozycja	lewa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	4200
Maks. moc Booster w W	7360
<b>2. strefa grzewcza/obszar grzewczy</b>	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	4200
Maks. moc Booster w W	7360
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa M Sense	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	MultiSlide
Kolor wyświetlacza	Żółty
Inteligentne rozpoznawanie naczynia	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•

KM 8565 FL  
 Płyta indukcyjna  
 620 mm | Obszary grzejne PowerFlex | M Sense ready




EAN: 4002516951292 / Numer materiału: 12911440 / Stary numer materiału: 26185651D

Automatyka wyłączenia	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Programy wspomagające	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	10
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	51 x 620 x 520
Wymiary (szer. x gł.) w mm	620 x 51 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	620
Wymiary w mm (wysokość)	51
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie przylegającej w mm	600 mm x 500 mm
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	600/624 x 500/524
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	51
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	600 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500 mm
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	600
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	10
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	624
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,36
Długość przewodu elektrycznego w m	1,6

KM 8565 FL

Płyta indukcyjna

620 mm | Obszary grzejne PowerFlex | M Sense ready



EAN: 4002516951292 / Numer materiału: 12911440 / Stary numer materiału: 26185651D

Napięcie w V

230

Częstotliwość w Hz


50-60

**Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem**


Kabel przyłączeniowy

Tak

KM 8565 FL  
 Płyta indukcyjna  
 620 mm | Obszary grzejne PowerFlex | M Sense ready



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted  
 (\*Fußnote) Installation drawing



KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (\*Fußnote)  
 (Installation drawing)