


KM 8585 FL MattFinish

Płyta indukcyjna

800 mm | Obszar grzewczy PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



- Odporna matowa powierzchnia dla eleganckiego wystroju kuchni – MattFinish
- 6 strefy grzewcze, w tym wydajne #obszary grzewcze PowerFlex#3
- Ustawienia dostosowywane sześcioma suwakami z inteligentnym połączeniem – MultiSlide
- Do gotowania i smażenia w naczyniu do gotowania M Sense – do użycia z M Sense
- O szerokości 800 mm do montażu na blacie lub wpasowania w blat
- Najkrótszy czas nagrzewania dzięki poziomowi Booster


EAN: 4002516951735 / Numer materiału: 12911540 / Stary numer materiału: 26185852D

General information	
Identyfikator modelu	KM 8585 FL MattFinish
Numer materiału producenta	12911540
Numer EAN	4002516951735
Klasa marketingowa	Gold
Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Kolor szkła ceramicznego	Matowa czerń
Powierzchnia odporna na zarysowania	MattFinish
Zabudowa zlicowana	•
Zabudowa nablutowa	•
Wyposażenie stref grzewczych	
Ilość stref grzewczych	6
Ilość obszarów grzewczych	3
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	6
Strefy grzewcze PowerFlex	
Ilość	6
Rodzaj	Strefa grzewcza PowerFlex
Wielkość w mm	Ø 120 – 230
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3650
1. strefa grzewcza/obszar grzewczy	
Pozycja	lewa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	4200
Maks. moc Booster w W	7360
2. strefa grzewcza/obszar grzewczy	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	4200
Maks. moc Booster w W	7360
3. strefa grzewcza/obszar grzewczy	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Mostek PowerFlex
Wielkość w mm	230x390
Maks. moc w W	3400
Maks. moc Booster w W	3650
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Obsługa M Sense	•

KM 8585 FL MattFinish

Płyta indukcyjna

800 mm | Obszar grzejny PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951735 / Numer materiału: 12911540 / Stary numer materiału: 26185852D

Obsługa poprzez przyciski dotykowe	MultiSlide
Kolor wyświetlacza	Żółty
Inteligentne rozpoznawanie naczynia	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączenia	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Programy wspomagające	•
Efektywność i ekologia	
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,8
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	10
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	51 x 800 x 520
Wymiary (szer. x gł.) w mm	800 x 51 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	800
Wymiary w mm (wysokość)	51
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie przylegającej w mm	780 mm x 500 mm
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	780/804 x 500/524
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	51
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablátowej	780 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablátowej	500 mm
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	780

KM 8585 FL MattFinish

Płyta indukcyjna

800 mm | Obszar grzejny PowerFlex | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516951735 / Numer materiału: 12911540 / Stary numer materiału: 26185852D

Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	15
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	804
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	11,04
Długość przewodu elektrycznego w m	1,6
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak


KM 8585 FL MattFinish

Płyta indukcyjna

800 mm | Obszar grzejny PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL, KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)