

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



- Objętość bębna 110 l, ładowność 12.0 kg
- Optymalne czyszczenie i najniższe zużycie – innow. techn. Miele
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Optymalna obsługa dzięki kol. wyśw. Fulltouch – M Touch Pro Plus
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516959410 / Numer materiału: 12949310 /

Stary numer materiału: 51912033EU

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja	Pralka ładowana od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Proporcje napętnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	12,0
Pojemność bębna w l	110
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	po prawej stronie
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpeli piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0 ze stali szlachetnej	•

Zastosowanie

Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•

Dane dotyczące mocy

Jednostkowe zużycie wody na podłączenie zimnej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w l/kg	6,20
Jednostkowe zużycie energii na podłączenie zimnej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w kWh/kg	0,14
Jednostkowe zużycie energii na podłączenie ciepłej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w l/kg	5,90
Jednostkowe zużycie energii na podłączenie ciepłej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w kWh/kg	0,050
Zużycie wody na podłączenie zimnej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w l/kg	74,4
Zużycie energii na podłączenie zimnej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w kWh/kg	1,68
Zużycie wody na podłączenie ciepłej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w l/kg	70,8
Zużycie energii na podłączenie ciepłej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w kWh/kg	0,60

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



EAN: 4002516959410 / Numer materiału: 12949310 /
Stary numer materiału: 51912033EU

Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	69,6
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	1,20
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	34
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	68,4
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,36
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	31
Czas podłączenia zimnej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w minutach	49
Czas podłączenia ciepłej wody w programie Cottons 60° PWash PRO w minutach	42
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	46
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	42
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1205
Współczynnik G	502
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro Plus
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	4 przegródki
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczna
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	9,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,60
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	3x wąż 1/2" ze złączem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1x wąż 1/2" ze złączem gwint. 3/4"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1350

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.

EAN: 4002516959410 / Numer materiału: 12949310 /

Stary numer materiału: 51912033EU

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	799
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	924
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1480
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	271,0
Waga brutto w kg	298
Maksymalne obciążenie podłoża w N	4402

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	65 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48

Wposażenie

Opatentowane wstępne odwadnianie	•
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Efektywne mieszaki	•
EcoSpeed	•
PowerWash Pro	•
Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz (opcja)	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Skuteczne wirowanie	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•

Możliwości podłączenia

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•

Pojemności

Maski oddechowe [ilość]	10
Hełmy ochronne [liczba]	3
Mundury [ilość]	2
Kurtki mundurowe [ilość]	3
Kombinezony chemiczne [ilość]	1
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2
Ścierki, 22 g [ilość]	289

Normy, znaki certyfikacyjne

CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 912 [EL DV DD PWP]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do s płukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



EAN: 4002516959410 / Numer materiału: 12949310 /

Stary numer materiału: 51912033EU

Ochrona przeciwbryzgowa IP X4

WEEE

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

•

•