

KFN 4395 BD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Czyszczenie półek na drzwiach w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516974369 / Numer materiału: 12979520 /
Stary numer materiału: 38439521EU1

| General information | |
|--|-------------------------------|
| Identyfikator modelu | KFN 4395 BD |
| Numer materiałowy producenta | 12979520 |
| Numer EAN | 4002516974369 |
| Klasa marketingowa | Srebrny |
| Kategoria urządzeń | |
| Chłodziarko-zamrażarka | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenia wolnostojące | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Design | |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor frontu | Wygląd stali szlachetnej |
| Komfort obsługi | |
| Podświetlenie komory chłodzenia | LED |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| System utrzymywania świeżości | DailyFresh |
| Wspomaganie otwierania drzwi | SideOpen |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| Tryb Party | • |
| Tryb wakacyjny | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | SensorTouch |
| Ustawienie co do stopnia | Temp. chłodzenia i zamrażania |
| Możliwość wyłączenia chłodziarki | Tak |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Tak |
| SuperCool | • |
| SuperFrost | • |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Tryb szabasowy | • |
| Urządzenie/komora chłodnicza | |
| Liczba półek | 5 |
| Liczba „szuflad świeżości” | 1 |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach | 3 |
| Półka na butelki w drzwiach | 1 |
| Półka w drzwiach | 4 |
| Urządzenie/komora zamrażarki | |
| Liczba szuflad na mrożonki | 3 |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | B |

KFN 4395 BD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.




EAN: 4002516974369 / Numer materiału: 12979520 /

Stary numer materiału: 38439521EU1

| | |
|---|------------------|
| Zużycie energii roczne w kWh | 129,21 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,35 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
| Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość urządzenia w mm | 597 |
| Wysokość urządzenia w mm | 2015 |
| Głębokość urządzenia w mm | 675 |
| Waga w kg | 78,2 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 268 |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 103 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 371 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 20 |
| Zdolność mrożenia w kg/24h | 10,00 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 34 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1400 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,0 |
| Wymiana źródła światła | Usługa serwisowa |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Półeczka na jajka | • |
| Filtr wody | Nein |
| Tacka na kostki lodu | • |

KFN 4395 BD


Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



KFN4291AD, KFN4395AD, KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation