

KFN 4375 BD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Czyszczenie półek na drzwiach w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516974376 / Numer materiału: 12979530 /
Stary numer materiału: 38437521EU1

General information	
Identyfikator modelu	KFN 4375 BD
Numer materiałowy producenta	12979530
Numer EAN	4002516974376
Klasa marketingowa	Srebrny
Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	Srebrny
Kolor frontu	Wygląd stali szlachetnej
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	LED
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Ustawienie co do stopnia	Temp. chłodzenia i zamrażania
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	4
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrozonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	B

KFN 4375 BD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.




EAN: 4002516974376 / Numer materiału: 12979530 /

Stary numer materiału: 38437521EU1


Zużycie energii roczne w kWh	127,75
Zużycie energii dobowe w kWh	0,35
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	1855
Głębokość urządzenia w mm	675
Waga w kg	73,4
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	227
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	103
Całkowita pojemność użytkowa w l	330
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	20
Zdolność mrożenia w kg/24h	10,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	34
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Filtr wody	Nein
Tacka na kostki lodu	•

KFN 4375 BD


Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



KFN4375DD, KFN4375DD C, KFN4375CD, KFN4377DD, KFN4377CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4375DD C, KFN4375CD, KFN4377DD, KFN4377CD, installation