

KFN 4898 A-20 D

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

dla zachowania świeżości i komfortu dzięki PerfectFresh Active i Freeze&Cool.



- #Duża wydajność A-20%#
- CO_17386379: o 20% bardziej oszczędna niż w klasie efektywności energetycznej A
- 5 x dłużej świeże – PerfectFresh Active
- Elastyczne wykorzystanie komory mrożenia – Freeze&Cool
- Indywidualna aranżacja oświetlenia półek dzięki FlexiLight 2.0
- Urząd. bez uchwytów można łatwo otworzyć dzięki Click2open
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost



EAN: 4002516979210 / Numer materiału: 12993630 /
Stary numer materiału: 38489842EU1

General information	
Identyfikator modelu	KFN 4898 A-20 D
Numer materiału producenta	12993630
Numer EAN	4002516979210
Klasa marketingowa	Platinum
Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	BlackSteel
Kolor frontu	BlackSteel
Oświetlenie komory mrożenia	LED
Oświetlenie wentylatora	•
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości	•
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	FlexiLight 2,0
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	PerfectFresh Active
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2Open
Freeze&Cool	•
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Ustawienie co do stopnia	Temp. chłodzenia i zamrażania
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Możliwość wyłączenia komory zamrażarki	•
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	4

KFN 4898 A-20 D

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

dla zachowania świeżości i komfortu dzięki PerfectFresh Active i Freeze&Cool.



EAN: 4002516979210 / Numer materiału: 12993630 /


Stary numer materiału: 38489842EU1

w tym dzielone (FlexiBoard)	1
Z tego podświetlanych	2
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	2
Sucha ścianka tylna	CleanSteel
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Zużycie energii roczne w kWh	92,35
Zużycie energii dobowe w kWh	0,25
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	2015
Głębokość urządzenia w mm	675
Waga w kg	110,6
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	259
w tym komora Perfectfresh w l	99
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	103
Całkowita pojemność użytkowa w l	362
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	24
Zdolność mrożenia w kg/24h	10,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	A
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	29
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Filtr wody	Nein
Pojemnik PerfectFresh	•
Tacka na kostki lodu	•


KFN 4898 A-20 D

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka


dla zachowania świeżości i komfortu dzięki PerfectFresh Active i Freeze&Cool.



KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch



KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation