


WE770Q WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testowane przez 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -30%**
- Oszczędność do 40% detergentu z TwinDos® dzięki automatycznemu dozowaniu***
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut****
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania

* W fazie rozwoju serii pralnic W1 / W2 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty w 5000 wsadów prania (= 5 wsadów prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku) w różnych programach. More: miele.com/20years

** O 30% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A.

*** W porównaniu do dozowania ręcznego i w oparciu o wyniki testów wewnętrznych.

**** Dotyczy to wszystkich pralek marki Miele, które są w stanie odtworzyć proces oraz parametrów technicznych urządzenia określonych w podsumowaniu sprawozdania z badań WL 1110/18.



EAN: 4002517018987 / Numer materiału: 13079040 /


Stary numer materiału: 11E770Q1PL

General information	
Identyfikator modelu	WE770Q WCS
Numer materiału producenta	13079040
Numer EAN	4002517018987
Klasa marketingowa	Platinum
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	po prawej stronie
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W2
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1600
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	Szklane drzwi, BlackEffect/ błękit oceanu
Kolor pokręła wyboru	Pierścień w kolorze czarnym/błękit oceanu
Rodzaj panelu	Pochyły
Rodzaj obsługi	Pokrętko wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 2-wierszowy
Wydajność czyszczenia	
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Dodawanie programów	•
Pielęgnacja prania	
Załadunek w kg	10
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wyświetlanie godziny	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Poziom napełnienia	•
Asystent prania	•
Powiadomienia push	•
AddProgrammes	•

WE770Q WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018987 / Numer materiału: 13079040 /

Stary numer materiału: 11E770Q1PL

Smart Extras

MobileStart	•
Diagnostyka AI	•
Aktualizacja zdalna	•
Integracja z systemem Smart Home	•

Efektywność

Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	30%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	36
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	47
Klasa wydajności wirowania (A–G)	A
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	239
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,00
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	15
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	15
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	15
Automatyczne wykrywanie załadunku FlexLoad	•
Szacunkowe zużycie	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•


Programy prania

QuickPowerWash	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Buty sportowe	•
Czyszczenie urządzenia	•
Tylko płukanie	•
ECO 40-60	•
Koszule/bluzki	•
PowerFresh	•

WE770Q WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517018987 / Numer materiału: 13079040 /


Stary numer materiału: 11E770Q1PL

Tekstyla puchowe/köldry	•
Firanki/zasłony	•
Nowe ubrania	•
SmartMatic®	•
Tylko prasowanie wstępne	•
Czyszczenie bębna	•
Pościel	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
Higiena Plus	•
Oszczędzanie energii	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 621
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	621
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1092
Głębokość urządzenia bez drzwi w mm	600
Waga w kg	89
Napięcie w V	220 - 240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10 - 2,40
Długość węża odpływowego w m	1,50
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar


WE770Q WCS

Pralka ładowana od przodu W2


A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

