

WS770P WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testowane przez 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -30%**
- Oszczędność do 40% detergentu z TwinDos® dzięki automatycznemu dozowaniu***
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut****
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania

* W fazie rozwoju serii pralnic W1 / W2 firma Miele przetestowała modele i główne komponenty w 5000 wsadów prania (= 5 wsadów prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku) w różnych programach. More: miele.com/20years

** O 30% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A.

*** W porównaniu do dozowania ręcznego i w oparciu o wyniki testów wewnętrznych.

**** Dotyczy to wszystkich pralek marki Miele, które są w stanie odtworzyć proces oraz parametrów technicznych urządzenia określonych w podsumowaniu sprawozdania z badań WL 1110/18.



EAN: 4002517019007 / Numer materiału: 13079060 /
Stary numer materiału: 11S770P1PL

General information	
Identyfikator modelu	WS770P WCS
Numer materiału producenta	13079060
Numer EAN	4002517019007
Klasa marketingowa	Platinum
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	po prawej stronie
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W2
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1600
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	Szklane drzwi, kolor srebrno-biały/szary grafit
Kolor pokręła wyboru	Pierścień w kolorze srebrno-białym/szary grafit
Rodzaj panelu	Prosty
Rodzaj obsługi	Pokrętko wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 2-wierszowy
Wydajność czyszczenia	
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Dodawanie programów	•
Pielęgnacja prania	
Załadunek w kg	10
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wyświetlanie godziny	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Poziom napełnienia	•
Asystent prania	•
Powiadomienia push	•
AddProgrammes	•

WS770P WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517019007 / Numer materiału: 13079060 /

Stary numer materiału: 11S770P1PL

Smart Extras

MobileStart

•

Diagnostyka AI

•

Integracja z systemem Smart Home

•

Efektywność

Klasa efektywności energetycznej (A–G)

A

Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

30%

Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh

36

Ważone zużycie wody na cykl pracy w l

47

Klasa wydajności wirowania (A–G)

A

Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)

A

Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW

72

Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej

239

Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)

0,50

Pobór mocy w trybie czuwania (W)

0,50

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)

2,00

Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)

15

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)

15

Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)

15

Automatyczne wykrywanie załadunku FlexLoad

•

Szacunkowe zużycie

•

Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”

•

Automatyka wagowa

•

Licznik wody

•

Regulacja piany

•

Programy prania

QuickPowerWash

•

Bawełna

•

Tkaniny delikatne

•

Tkaniny bardzo delikatne

•

Jedwab (pranie ręczne)

•

Wełna (pranie ręczne)

•

Express 20

•

Ciemne/Jeans

•

Outdoor

•

Impregnacja

•

Odzież sportowa

•

Buty sportowe

•

Czyszczenie urządzenia

•

Tylko płukanie

•

ECO 40-60

•

Koszule/bluzki

•

PowerFresh

•

Tekstylia puchowe/kołdry

•

WS770P WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517019007 / Numer materiału: 13079060 /

Stary numer materiału: 11S770P1PL

Firanki/zasłony	•
Nowe ubrania	•
SmartMatic®	•
Tylko prasowanie wstępne	•
Czyszczenie bębna	•
Pościel	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzączyk	•
Higiena Plus	•
Oszczędzanie energii	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 621
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	621
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1092
Głębokość urządzenia bez drzwi w mm	600
Waga w kg	89
Napięcie w V	220 - 240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10 - 2,40
Długość węża odpływowego w m	1,50
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), ελληνικά, italiano, hrvatski, nederlands, polski, română, srpski, slovenščina, türkçe, magyar

WS770P WCS

Pralka ładowana od przodu W2

A-30 %* | 10 kg | 1600 obr./min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

