

TE717I WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Technologia pompy ciepła – niskie zużycie, delikatne suszenie
- Z QuickPowerDry wysuszysz swoje pranie tylko w 49 minut*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Dzięki WoolDry tekstylia wełniane są delikatnie suszone w urządzeniu

* Czas pracy może się różnić w zależności od załadunku. Czas mierzony dla 4 kg delikatnych tekstyliów o wilgotności resztkowej 30%.



EAN: 4002517019403 / Numer materiału: 13079200 / Stary numer materiału: 12E717I1PL

General information

Identyfikator modelu	TE717I WP
Numer materiału producenta	13079200
Numer EAN	4002517019403
Klasa marketingowa	Platinum

Konstrukcja

Możliwość ustawienia w słupku	•
Side-by-side	•
Możliwość wsunięcia pod blat roboczy	•
Zawiasy drzwi	po lewej stronie

Rodzaj

Suszarka z pompą ciepła	•
-------------------------	---

Design

Kolor urządzenia	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	Szklane drzwi, BlackEffect/ błękit oceanu
Kolor pokrętki wyboru	Pierścień w kolorze czarnym/błękit oceanu
Rodzaj panelu	Pochyły
Rodzaj obsługi	Pokrętko wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 2-wierszowy

Efekt suszenia

Suszenie „w punkt” – PerfectDry	•
System zapachowy FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
HygieneDry	•

Pielęgnacja prania

SilenceDrum	•
Załadunek w kg	9

Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wash2Dry	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazania przebiegu programu	Nie
Oświetlenie bębna	LED
Pojemnik na kondensat	•
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
AddLoad	•

Smart Extras

Powiadomienia push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•

Smart Extras

MobileStart	•
Diagnostyka AI	•

TE717I WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517019403 / Numer materiału: 13079200 / Stary numer materiału: 12E717I1PL

Aktualizacja zdalna	•
Integracja z systemem Smart Home	•
Efektywność	
Klasa naprawialności (A–E)	A
Szacunkowe zużycie	•
DryProtect	•
Bezobsługowy wymiennik ciepła	•
Silnik DuraLife	•
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	B
Klasa skuteczności kondensacji (A–D)	A
Skuteczność kondensacji w %	95
Ważone zużycie energii na 100 cykli w programie „ECO Normal” w kWh	91
Akustyczna emisja hałasu w powietrzu w standardowym programie „ECO Normal” w dB(A) re 1 pW	61
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	B
Czas działania programu w programie „ECO Normalny” w min	194
Programy suszenia	
Automatic	•
Bawełna	•
ECO	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna Finish	•
Wełna	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Zimne powietrze	•
Ciepłe powietrze	•
Program Kosz	•
Wyglądanie	•
Pościel	•
Koszule/bluzki	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Tekstylia puchowe/kołdry	•
DryFresh	•
Funkcje dodatkowe: suszenie	
Ochrona przed zagniataniem	•
Tryb łagodny plus	•
Brzęczyk	•
Quick	•
SingleDry	•

TE717I WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




EAN: 4002517019403 / Numer materiału: 13079200 / Stary numer materiału: 12E717I1PL

DryCare 40	•
Dodawanie programów	•
Prasowanie wstępne	•
Jakość	
Delikatne zabieraki	•
Bezpieczeństwo	
Kod PIN	•
Wskazanie „Opróżnianie zbiornika”	•
Wskazanie „Czyszczenie filtra”	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 644
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	644
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1115
Waga w kg	56
Napięcie w V	220 - 240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Hermetycznie zamknięte	•
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,14
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO ₂ e	3
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO ₂ e	0,45
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kapsułka zapachowa	•
Voucher na drugą kapsułkę zapachową	•


TE717I WP

Suszarka z pompą ciepła T2


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm