

TS740H WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Technologia pompy ciepła – niskie zużycie, delikatne suszenie
- Oszczędzają energię dzięki urządzeniom z najwyższą klasą efektywności energetycznej A
- Oszczędzają czas przy sortowaniu; DryCare 40 jest idealny do prania w 40 °C*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania

* Nie nadaje się do wełny lub jedwabiu.



EAN: 4002517019427 / Numer materiału: 13079250 /
Stary numer materiału: 12S740H1PL

General information	
Identyfikator modelu	TS740H WP
Numer materiału producenta	13079250
Numer EAN	4002517019427
Klasa marketingowa	Platinum
Konstrukcja	
Możliwość ustawienia w słupku	•
Side-by-side	•
Możliwość wsunięcia pod blat roboczy	•
Zawiasy drzwi	po lewej stronie
Rodzaj	
Suszarka z pompą ciepła	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	Szklane drzwi, kolor srebrno-biały/szary grafit
Kolor pokrętła wyboru	Pierścienie w kolorze srebrno-białym/szary grafit
Rodzaj panelu	Prosty
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 2-wierszowy
Efekt suszenia	
Suszenie „w punkt” – PerfectDry	•
System zapachowy FragranceDos ²	•
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
HygieneDry	•
Pielęgnacja prania	
SilenceDrum	•
Łaładunek w kg	9
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wash2Dry	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazania przebiegu programu	Nie
Oświetlenie bębna	LED
Pojemnik na kondensat	•
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Powiadomienia push	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•
Diagnostyka AI	•

TS740H WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517019427 / Numer materiału: 13079250 /

Stary numer materiału: 12S740H1PL

Aktualizacja zdalna	•
Integracja z systemem Smart Home	•
Efektywność	
Klasa naprawialności (A–E)	A
Szacunkowe zużycie	•
DryProtect	•
Bezobsługowy wymiennik ciepła	•
Silnik DuraLife	•
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Klasa skuteczności kondensacji (A–D)	A
Skuteczność kondensacji w %	95
Ważone zużycie energii na 100 cykli w programie „ECO Normal” w kWh	79
Akustyczna emisja hałasu w powietrzu w standardowym programie „ECO Normal” w dB(A) re 1 pW	60
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	A
Czas działania programu w programie „ECO Normalny” w min	230
Programy suszenia	
Automatic	•
Bawełna	•
ECO	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna Finish	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Zimne powietrze	•
Ciepłe powietrze	•
Program Kosz	•
Wyglądanie	•
Pościel	•
Koszule/bluzki	•
PowerFresh	•
Tekstylia puchowe/kołdry	•
DryFresh	•
Funkcje dodatkowe: suszenie	
Ochrona przed zagniataniem	•
Tryb łagodny plus	•
Brzęczyk	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
Dodawanie programów	•
Oszczędzanie energii	•
Prasowanie wstępne	•

TS740H WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517019427 / Numer materiału: 13079250 /

Stary numer materiału: 12S740H1PL

Jakość	
Delikatne zabieraki	•
Bezpieczeństwo	
Kod PIN	•
Wskazanie „Opróżnianie zbiornika”	•
Wskazanie „Czyszczenie filtra”	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	850 x 596 x 621
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	621
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1092
Waga w kg	55
Napięcie w V	220 - 240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,80
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Hermetycznie zamknięte	•
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,14
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO ₂ e	3
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO ₂ e	0,45
Wymiana źródła światła	Usługa serwisowa
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kapsułka zapachowa	•
Voucher na drugą kapsułkę zapachową	•

TS740H WP

Suszarka z pompą ciepła T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum

