

KMDA 5649 FL MattFinish

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny | MattFinish



- Szlachetna powierzchnia dla unikalnego projektu kuchni – MattFinish
- Więcej miejsca na blacie z modelem TwoInOne o szerokości 60 cm
- Korzystaj z czterech pełnowymiarowych stref grzewczych, w tym strefy FlexZone przeznaczoną do większych naczyń do gotowania
- Automatyczna regulacja stopni dmuchawy – Con@ctivity
- Elastyczna instalacja – Plug & Play, kierowany obieg lub system wentylacji



EAN: 4002517034345 / Numer materiału: 13095140 /
Stary numer materiału: 26D56493D

General information	
Identyfikator modelu	KMDA 5649 FL MattFinish
Numer materiałowy producenta	13095140
Numer EAN	4002517034345
Klasa marketingowa	Silver
Konstrukcja	
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem	•
Programy	
Kierowany wylot powietrza z opcjonalnymi akcesoriami	DFK-xxx,DMK 150-1
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	DFK-xxx,DUU 1500
Zamknięty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja Plug&Play)	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Matowa czerń
Zabudowa nablátowa	•
Powierzchnia odporna na zarysowania	MattFinish
Efekt zapobiegający odciskom palców	•
Zlicowany wyciąg kuchenny	•
Kolor kratki zasysania	Czarny
Kolor filtra tłuszczu	Stal szlachetna
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Ilość obszarów grzejnych	1
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
Strefy grzejne PowerFlex	
Ilość	1
Rodzaj	Strefa grzejna Flex
Moc w W	2200/2300
Booster w W	2600/3000
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu po lewej stronie
Rodzaj	Pierścień palnika z dwoma obwodami
Wielkość w mm	Ø 120-160
Maks. moc Booster w W	1500
Maks. moc w W	1200
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Pierścień palnika z dwoma obwodami
Wielkość w mm	Ø 140-210
Maks. moc Booster w W	2600
Maks. moc w W	2000
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	po prawej stronie
Rodzaj	Obszar grzejny Flex

KMDA 5649 FL MattFinish

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Numer materiału: 13095140 /
Stary numer materiału: 26D56493D

Wielkość w mm	210x380
Maks. moc Booster w W	3600
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect Plus
Con@ctivity	•
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	•
Kolor wyświetlacza	Żółty
Automatyka gotowania	•
Stałe rozpoznawanie naczyń	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączania	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	48,7
Pobór mocy w trybie wyłączenia w W	0,3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci w W	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia w min	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min	10
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	10
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Funkcja wycierania	•
Szybkie czyszczenie wnętrza okapu kuchennego	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591	230
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591	495
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	635
Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	48
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	66
Moc akustyczna na poziomie Booster (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	71

KMDA 5649 FL MattFinish

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny | MattFinish

EAN: 4002517034345 / Numer materiału: 13095140 /

Stary numer materiału: 26D56493D

Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	35,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	53,0
--	------

Ciśnienie akustyczne na poziomie intensywnym (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	59,0
---	------

Zamknięty obieg powietrza

Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m³/h) wg EN 61591	230
--	-----

Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m³/h) wg EN 61591	490
---	-----

Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591	490
--	-----

Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	55,0
--	------

Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	68,0
---	------

Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	71,0
--	------

Ciśnienie akustyczne na poziomie min. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	43,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	57,0
--	------

Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	59,0
---	------

Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
---------------------------------------	---

Funkcja blokady	•
-----------------	---

Blokada uruchomienia	•
----------------------	---

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
-----------------------------------	---

Wskaźnik zalegania ciepła	•
---------------------------	---

Przyłącze okiennego przełącznika kontaktowego	•
---	---

Dane techniczne

Wymiary w mm (szerokość)	620
--------------------------	-----

Wymiary w mm (wysokość)	198
-------------------------	-----

Wymiary w mm (głębokość)	520
--------------------------	-----

Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	198
---	-----

Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	558 mm
---	--------

Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	487 mm
---	--------

Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	560
---	-----

Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	490
---	-----

Waga w kg	17
-----------	----

Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	624
---	-----

Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
---	-----

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,36
-----------------------------------	------

Napięcie w V	230
--------------	-----

KMDA 5649 FL MattFinish
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem
620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny | MattFinish




EAN: 4002517034345 / Numer materiału: 13095140 /
Stary numer materiału: 26D56493D

Częstotliwość w Hz	50 - 60
Długość przewodu elektrycznego w m	1,08
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	•
Filtr z węglem aktywnym DKF 37-P	•
Adapter Plug&Play	•


KMDA 5649 FL MattFinish

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzewczy | MattFinish




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA 5649 FL MattFinish







Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzewczy | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA 5649 FL MattFinish

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

620 mm | Oddzielne strefy grzejne i elastyczny obszar grzejny | MattFinish

