

WW 85 R  
Vaskebalje, rød  
med 85 l kapasitet.



- Egnet for FG 85
- Høyde (inkl. håndtak) 34,5, bredde 80, dybde 54 cm

EAN: 4002511097612 / Materialnummer: 02084670 /  
Gammelt materialnummer: 59100005D

| Produktkategori              |   |
|------------------------------|---|
| Vaskemaskiner                | • |
| Tørketromler                 | • |
| Varmruller                   | • |
| Maskin-/tilbehørstilknytning |   |
| HM 16-80                     | • |
| HM 16-83                     | • |
| PM 1210                      | • |
| PM 1214                      | • |
| PM 1217                      | • |
| PM 1318                      | • |
| PM 1418                      | • |
| PM 1421                      | • |
| PRI 318                      | • |
| PRI 418                      | • |
| D 500-1750                   | • |
| D 500-2000                   | • |
| D 500-2200                   | • |
| D 500-2500                   | • |
| D 500-3000                   | • |
| D 500-3300                   | • |
| D 600-1750                   | • |
| D 600-2000                   | • |
| D 600-2200                   | • |
| D 600-2500                   | • |
| D 600-3000                   | • |
| D 600-3300                   | • |
| D 800-1300                   | • |
| D 800-1750                   | • |
| D 800-2000                   | • |
| D 800-2200                   | • |
| D 800-2500                   | • |
| D 800-3000                   | • |
| D 800-3300                   | • |
| M 500-1750                   | • |
| M 500-2000                   | • |
| M 500-2200                   | • |
| M 500-2500                   | • |
| M 500-3000                   | • |
| M 500-3300                   | • |
| PM 1621                      | • |
| PM 1625                      | • |
| PM 1630                      | • |
| PM 1635                      | • |
| PM 1825                      | • |
| PM 1830                      | • |
| PM 1835                      | • |
| PT 5135 C                    | • |
| PT 5136                      | • |
| PT 5137 WP                   | • |

WW 85 R  
Vaskebalje, rød  
med 85 l kapacitet.



EAN: 4002511097612 / Materialnummer: 02084670 /  
Gammelt materialnummer: 59100005D

|                     |   |
|---------------------|---|
| PT 5140 WP          | • |
| PT 5141 WP          | • |
| PT 5145 C           | • |
| PT 5155 C           | • |
| PT 5156             | • |
| PT 5157 WP          | • |
| PT 5186             | • |
| PT 7186             | • |
| PT 7188             | • |
| PT 7135 C           | • |
| PT 7136             | • |
| PT 7137 WP          | • |
| PT 7138             | • |
| PT 8203             | • |
| PT 8251             | • |
| PT 8251 COP         | • |
| PT 8253             | • |
| PT 8257             | • |
| PT 8257 WP          | • |
| PT 8301             | • |
| PT 8301 COP         | • |
| PT 8303             | • |
| PT 8331             | • |
| PT 8331 COP         | • |
| PT 8333             | • |
| PT 8333 HW          | • |
| PT 8337             | • |
| PT 8337 HW          | • |
| PT 8337 WP          | • |
| PT 8401             | • |
| PT 8403             | • |
| PT 8403 HW          | • |
| PT 8407             | • |
| PT 8407 HW          | • |
| PT 8503             | • |
| PT 8503 HW          | • |
| PT 8507             | • |
| PT 8507 HW          | • |
| PT 8803             | • |
| PT 8803 HW          | • |
| PT 8807             | • |
| PT 8807 HW          | • |
| PT 9136             | • |
| PT 9137 WP          | • |
| PW 413              | • |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 418              | • |
| PW 5064             | • |
| PW 5062             | • |
| PW 5055             | • |
| PW 5065             | • |

WW 85 R  
Vaskebalje, rød  
med 85 l kapasitet.

EAN: 4002511097612 / Materialnummer: 02084670 /  
Gammelt materialnummer: 59100005D

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| PW 5064 MOPSTAR 60            | • |
| PW 5070                       | • |
| PW 5082                       | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80            | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100           | • |
| PW 5105 Vario                 | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130           | • |
| PW 6055                       | • |
| PW 6065                       | • |
| PW 6055 Vario                 | • |
| PW 6065 Vario                 | • |
| PW 6065 Plus                  | • |
| PW 6068 Plus                  | • |
| PW 6080                       | • |
| PW 6088                       | • |
| PW 6107                       | • |
| PW 6137                       | • |
| PW 5136                       | • |
| PW 6163                       | • |
| PW 6167                       | • |
| PW 6207                       | • |
| PW 6241                       | • |
| PW 6243                       | • |
| PW 6321                       | • |
| PW 6323                       | • |
| PW 811                        | • |
| PW 814                        | • |
| PW 818                        | • |
| PW 9055                       | • |
| PW 9065                       | • |
| PWT 6089                      | • |
| PWM 500-08                    | • |
| PWM 500-09                    | • |
| PWM 506 Mop Star 60           | • |
| PWM 507                       | • |
| PWM 508 Mop Star 80           | • |
| PWM 900-09                    | • |
| PWM 906                       | • |
| PWM 907                       | • |
| PWM 908                       | • |
| PW 200 Profi@Work             | • |
| PT 200 Profi@Work             | • |
| PDR 300 SmartBiz              | • |
| PWM 300 SmartBiz              | • |
| PDR 500-08                    | • |
| PDR 507                       | • |
| PDR 900-08                    | • |
| PDR 908                       | • |
| PIB 100                       | • |
| <b>Produktkategori</b>        |   |
| Oppbevarings-/transportsystem | • |

WW 85 R  
Vaskebalje, rød  
med 85 l kapasitet.



EAN: 4002511097612 / Materialnummer: 02084670 /  
Gammelt materialnummer: 59100005D

| Produktegenskaper               |            |
|---------------------------------|------------|
| Elektrotilkobling               | OHNE       |
| Material                        | Kunststoff |
| Farge                           | Rød        |
| Volum i l                       | 85         |
| Mål og vekt                     |            |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm   | 345        |
| Utvendig mål, nettobredde i mm  | 800        |
| Utvendig mål, nettodybde i mm   | 540        |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm  | 360        |
| Utvendig mål, bruttobredde i mm | 800        |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm  | 540        |
| Nettovekt [kg]                  | 2,00       |
| Bruttovekt i kg                 | 2,00       |