


E 106

Innsats

for optimal plassering av vidhalsede glass, målesylindere osv.



- utstyrt med 10 fjærhaker á 175 mm høyde og 16 á 105 mm høyde
- Avstanden mellom fjærhakene er ca. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Materialnummer: 03808310 /  
Gammelt materialnummer: 69510601D

| Produktkategori                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Laboratorievaskemaskiner           | •              |
| Store laboratorievaskemaskiner     | •              |
| Produkttilhørighet                 |                |
| G 7825                             | •              |
| PG 8527                            | •              |
| PG 8535                            | •              |
| PG 8536                            | •              |
| PG 8504                            | •              |
| PG 8583                            | •              |
| PG 8583 CD                         | •              |
| PG 8593                            | •              |
| PLW 8615                           | •              |
| PLW 8616                           | •              |
| PLW 8617                           | •              |
| PLW 6011                           | •              |
| PLW 6111                           | •              |
| PLW 8505                           | •              |
| Produktkategori                    |                |
| Innsats/modul for begerglass       | •              |
| Innsats/modul for vidhalsede glass | •              |
| Produktegenskaper                  |                |
| Material                           | Rustfritt stål |
| Farge                              | Rustfritt stål |
| Bruksområde                        |                |
| Klargjøring av laboratorieglass    | •              |
| Klargjøring av målesylindere       | •              |
| Standard elektrotilkobling         |                |
| Faseantall                         | 0              |
| Spennning i V                      | 0              |
| Frekvens i Hz                      | 0              |
| Totaltilkobling i kW               | 0,00           |
| Sikring i A                        | 0              |
| Mål og vekt                        |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm      | 180            |
| Utvendig mål, nettobredde i mm     | 195            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm      | 186            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm     | 205            |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm     | 245            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm      | 490            |
| Nettovekt i kg                     | 0,93           |
| Bruttovekt i kg                    | 1,42           |