


A 13  
Deksel  
for feste av skjær oppvask.



- Deksel i rustfritt stål
- 1 mm trådduk, 8 mm maskevidde, 4 mm ramme
- For innsatsene E 103, E 104, E 105 og E 139 ved behov for utskiftning

EAN: 4002511117204 / Materialnummer: 03810200 /  
Gammelt materialnummer: 69745001D

| Produktkategori                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Laboratorievaskemaskiner        | •              |
| Store laboratorievaskemaskiner  | •              |
| Produkttilhørighet              |                |
| G 7825                          | •              |
| PG 8527                         | •              |
| PG 8535                         | •              |
| PG 8536                         | •              |
| PG 8504                         | •              |
| PG 8583                         | •              |
| PG 8583 CD                      | •              |
| PG 8593                         | •              |
| PLW 8615                        | •              |
| PLW 8616                        | •              |
| PLW 8617                        | •              |
| PLW 6011                        | •              |
| PLW 6111                        | •              |
| PLW 8505                        | •              |
| Produktkategori                 |                |
| Deksel                          | •              |
| Produktegenskaper               |                |
| Material                        | Rustfritt stål |
| Farge                           | Rustfritt stål |
| Bruksområde                     |                |
| Klargjøring av laboratorieglass | •              |
| Standard elektrotilkobling      |                |
| Faseantall                      | 0              |
| Spenning i V                    | 0-0            |
| Frekvens i Hz                   | 0-0            |
| Totaltilkobling i kW            | 0,00-0,00      |
| Sikring i A                     | 0-0            |
| Mål og vekt                     |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm   | 20             |
| Utvendig mål, nettobredde i mm  | 200            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm   | 320            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm  | 20             |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm  | 220            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm   | 300            |
| Nettvekt i kg                   | 0,14           |
| Bruttovekt i kg                 | 0,25           |