

E 314

Frittstående armatur
for manuell fjerning av avsaltet vann.



- Trykkfast opptil 10 bar
- Trykkfast opptil 10 bar
- inkl. trykkslange 150 cm
- Komplet med trykkslange 150 cm

EAN: 4002511115286 / Materialnummer: 03830340 /
Gammelt materialnummer: 69431401D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Frittstående armatur
for manuell fjerning av avsaltet vann.



EAN: 4002511115286 / Materialnummer: 03830340 /
Gammelt materialnummer: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vannbehandling	•
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Svart
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nett dybde i mm	0
Utvendig mål, brutt høyde i mm	135
Utvendig mål, brutt bredde i mm	420
Utvendig mål, brutt dybde i mm	210
Nettvekt i kg	1,70
Bruttvekt i kg	1,81