

E 815  
Innsats  
for optimal plassering av glass.



- Egnet for underkurv U 890
- For 10 ølglass
- Støtتهøyde 240 mm, støtteavstand 95 mm

EAN: 4002512259446 / Materialnummer: 05018670 /  
Gammelt materialnummer: 67581501D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Produkttilhørighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Innsats for glass	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt
Farge	hvit
Støtتهavstand i mm	95
Støtتهøyde i mm	240
Kan settes i underkurven	U 890
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0

E 815  
Innsats  
for optimal plassering av glass.



EAN: 4002512259446 / Materialnummer: 05018670 /  
Gammelt materialnummer: 67581501D

Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	252
Utvendig mål, nettobredde i mm	220
Utvendig mål, nettodybde i mm	513
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	250
Utvendig mål, bruttbredde i mm	230
Utvendig mål, bruttdybde i mm	505
Nettovekt i kg	1,58
Bruttovekt i kg	1,98