

APWM 016
Tilbakeslagsventil
for montering i doseringslangen P2.



- For alkalisk eller syrebaserte doseringsmidler *

* Tilbakeslagsventilen forhindrer at doseringsmiddelet renner tilbake.

Merknad: Ved bruk av tøyknær og flytende stivelse bør det ikke benyttes en tilbakeslagsventil i den aktuelle doseringslangen, ettersom slike midler kan klebe seg fast i ventilen.

EAN: 4002512614054 / Materialnummer: 05571620 /
Gammelt materialnummer: 59170078D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Maskin-/tilbehørstilknytning	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	OHNE
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	40
Utvendig mål, nett bredde i mm	80
Utvendig mål, nett dybde i mm	40
Utvendig mål, brutt høyde i mm	130
Utvendig mål, brutt bredde i mm	350
Utvendig mål, brutt dybde i mm	170
Nettvekt [kg]	0,32
Bruttvekt i kg	0,40