

## DOS-G2

Pumpehus i rustfritt stål

med plass for maksimum 3 pumper P2 for dosering av flytende medier.



- 12-polet koblingslist for enkel tilkobling

EAN: 4002512614870 / Materialnummer: 05572530 /  
Gammelt materialnummer: 59170079D

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Maskin-/tilbehørtilknytning</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringsystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Elektrotilkobling	OHNE
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	540
Utvendig mål, nett bredde i mm	540
Utvendig mål, nett dybde i mm	190
Utvendig mål, brutt høyde i mm	185
Utvendig mål, brutt bredde i mm	540
Utvendig mål, brutt dybde i mm	540

DOS-G2

Pumpehus i rustfritt stål

med plass for maksimum 3 pumper P2 for dosering av flytende medier.



EAN: 4002512614870 / Materialnummer: 05572530 /

Gammelt materialnummer: 59170079D

Nettovekt [kg]

2,30

Bruttovekt i kg

2,50