

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål med mekanisk sensor for polletnummer 2, inkludert spaltelås.



- Egnet for programdrift
- Frittstående apparat som kan plasseres på maskindekselet
- Med LED-visning for betalingsoppfordringer, start og drift
- Polletter er tilgjengelig som tilbehør
- Høyde 25,8, bredde 17,5, dybde 15,5 cm

EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /
Gammelt materialnummer: 59406032D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Tørketromler	•
Varmruller	•
Maskin-/tilbehørtilknytning	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål

med mekanisk sensor for pollettnummer 2, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /
Gammelt materialnummer: 59406032D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Produktkategori	
Betalingsystem	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	AC 220-240V 50-60HZ

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål

med mekanisk sensor for pollettnummer 2, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /

Gammelt materialnummer: 59406032D

Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	258
Utvendig mål, nettobredde i mm	176
Utvendig mål, nettodybde i mm	155
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	325
Utvendig mål, bruttbredde i mm	245
Utvendig mål, bruttodybde i mm	195
Nettovekt [kg]	3,96
Bruttovekt i kg	4,80
Normer, sertifisering, merking	
CE	•