

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål med mekanisk sensor for polletnummer 2, inkludert spaltelås.



- Egnet for programdrift
- Frittstående apparat som kan plasseres på maskindekselet
- Med LED-visning for betalingsoppfordringer, start og drift
- Polletter er tilgjengelig som tilbehør
- Høyde 25,8, bredde 17,5, dybde 15,5 cm

EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /
Gammelt materialnummer: 59406032D

| Produktkategori | |
|------------------------------|---|
| Vaskemaskiner | • |
| Tørketromler | • |
| Varmruller | • |
| Maskin-/tilbehørstilknytning | |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PRI 210 | • |
| PRI 214 | • |
| PRI 217 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5141 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5155 C | • |
| PT 5156 | • |
| PT 5157 WP | • |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 7138 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 9136 | • |
| PT 9137 WP | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål
med mekanisk sensor for pollettnummer 2, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /
Gammelt materialnummer: 59406032D

| | |
|---------------|---|
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| PDR 510 | • |
| PDR 511 | • |
| PDR 910 | • |
| PDR 514 | • |
| PDR 516 | • |
| PDR 914 | • |
| PDR 518 | • |

C 4060 WM 2 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål
med mekanisk sensor for pollettnummer 2, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260779 / Materialnummer: 05709100 /

Gammelt materialnummer: 59406032D

PDR 918

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Produktkategori | • |
| Betalingsystem | • |
| Produktegenskaper | |
| Elektrotilkobling | AC 220-240V 50-60HZ |
| Material | Rustfritt stål |
| Farge | Rustfritt stål |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 258 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 176 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 155 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 325 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 245 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 195 |
| Nettvekt [kg] | 3,96 |
| Bruttvekt i kg | 4,80 |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |