

## C 4060 WM 9 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål med mekanisk sensor for pollettnummer 9, inkludert spaltelås.



- Egnet for programdrift
- Frittstående apparat som kan plasseres på maskindekselet
- Med LED-visning for betalingsoppfordringer, start og drift
- Polletter er tilgjengelig som tilbehør

EAN: 4002513260793 / Materialnummer: 05709130 /  
Gammelt materialnummer: 59406034D

| Produktkategori             |   |
|-----------------------------|---|
| Vaskemaskiner               | • |
| Tørketromler                | • |
| Varmruller                  | • |
| Maskin-/tilbehørtilknytning |   |
| PM 1210                     | • |
| PM 1214                     | • |
| PM 1217                     | • |
| PRI 210                     | • |
| PRI 214                     | • |
| PRI 217                     | • |
| PT 5135 C                   | • |
| PT 5136                     | • |
| PT 5137 WP                  | • |
| PT 5140 WP                  | • |
| PT 5141 WP                  | • |
| PT 5145 C                   | • |
| PT 5155 C                   | • |
| PT 5156                     | • |
| PT 5157 WP                  | • |
| PT 5186                     | • |
| PT 7186                     | • |
| PT 7188                     | • |
| PT 7135 C                   | • |
| PT 7136                     | • |
| PT 7137 WP                  | • |
| PT 7138                     | • |
| PT 8203                     | • |
| PT 8251                     | • |
| PT 8251 COP                 | • |
| PT 8253                     | • |
| PT 8257                     | • |
| PT 8257 WP                  | • |
| PT 8301                     | • |
| PT 8301 COP                 | • |
| PT 8303                     | • |
| PT 8331                     | • |
| PT 8331 COP                 | • |
| PT 8333                     | • |
| PT 8333 HW                  | • |
| PT 8337                     | • |
| PT 8337 HW                  | • |
| PT 8337 WP                  | • |
| PT 9136                     | • |
| PT 9137 WP                  | • |
| PW 413                      | • |
| PW 418                      | • |
| PW 5064                     | • |
| PW 5062                     | • |
| PW 5055                     | • |

## C 4060 WM 9 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål

med mekanisk sensor for pollettnummer 9, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260793 / Materialnummer: 05709130 /

Gammelt materialnummer: 59406034D

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| PW 5065                  | •                   |
| PW 5070                  | •                   |
| PW 5082                  | •                   |
| PW 5105 Vario            | •                   |
| PW 6055                  | •                   |
| PW 6065                  | •                   |
| PW 6055 Vario            | •                   |
| PW 6065 Vario            | •                   |
| PW 6065 Plus             | •                   |
| PW 6068 Plus             | •                   |
| PW 6080                  | •                   |
| PW 6088                  | •                   |
| PW 6107                  | •                   |
| PW 6137                  | •                   |
| PW 811                   | •                   |
| PW 814                   | •                   |
| PW 818                   | •                   |
| PW 9055                  | •                   |
| PW 9065                  | •                   |
| PWT 6089                 | •                   |
| PWM 500-08               | •                   |
| PWM 500-09               | •                   |
| PWM 507                  | •                   |
| PWM 509                  | •                   |
| PWM 900-09               | •                   |
| PWM 906                  | •                   |
| PWM 907                  | •                   |
| PWM 908                  | •                   |
| PDR 500-08               | •                   |
| PDR 507                  | •                   |
| PDR 900-08               | •                   |
| PDR 908                  | •                   |
| PWM 511                  | •                   |
| PWM 909                  | •                   |
| PWM 514                  | •                   |
| PWM 912                  | •                   |
| PWM 916                  | •                   |
| PWM 920                  | •                   |
| PDW 909                  | •                   |
| PDR 510                  | •                   |
| PDR 511                  | •                   |
| PDR 910                  | •                   |
| PDR 514                  | •                   |
| PDR 516                  | •                   |
| PDR 914                  | •                   |
| PDR 518                  | •                   |
| PDR 918                  | •                   |
| <b>Produktkategori</b>   |                     |
| Betalingsystem           | •                   |
| <b>Produktegenskaper</b> |                     |
| Elektrotilkobling        | AC 220-240V 50-60HZ |

## C 4060 WM 9 SL

Enkel betalingsenhet i rustfritt stål

med mekanisk sensor for pollettnummer 9, inkludert spaltelås.



EAN: 4002513260793 / Materialnummer: 05709130 /  
Gammelt materialnummer: 59406034D

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Material                              | Rustfritt stål |
| Farge                                 | Rustfritt stål |
| <b>Mål og vekt</b>                    |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm         | 258            |
| Utvendig mål, nettobredde i mm        | 176            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm         | 155            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm        | 325            |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm        | 245            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm         | 195            |
| Nettovekt [kg]                        | 3,94           |
| Bruttovekt i kg                       | 4,80           |
| <b>Normer, sertifisering, merking</b> |                |
| CE                                    | •              |