


CKSL

Chipkort, nøkkel

for å låse og låse opp Profitronic M avhengig av brukerens behov.



- Egnet for PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Egnet for PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Egnet for PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Egnet for PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Materialnummer: 06235420 /

Gammelt materialnummer: 59170179D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Tørketromler	•
Maskin-/tilbehørtilknytning	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	OHNE
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	95
Utvendig mål, bruttbredde i mm	110
Utvendig mål, bruttodybde i mm	80
Nettovekt [kg]	0,00
Bruttovekt i kg	0,02