


E 103/1

Innsats

for optimal plassering av reagensrør opptil 12 x 75 mm.



- egnet for ca. 200 reagensglass (opptil 12 x 75 mm)
- Inndelt i 6 flater
- Maskevidde på 8 x 8 mm
- Inkludert deksel A 13

EAN: 4002514231051 / Materialnummer: 06907630 /  
Gammelt materialnummer: 69510302D

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Produktkategori</b>            |                |
| Laborativaskemaskiner             | •              |
| Store laborativaskemaskiner       | •              |
| <b>Produkttilhørighet</b>         |                |
| G 7825                            | •              |
| PG 8527                           | •              |
| PG 8535                           | •              |
| PG 8536                           | •              |
| PG 8504                           | •              |
| PG 8583                           | •              |
| PG 8583 CD                        | •              |
| PG 8593                           | •              |
| PLW 8615                          | •              |
| PLW 8616                          | •              |
| PLW 8617                          | •              |
| PLW 6011                          | •              |
| PLW 6111                          | •              |
| PLW 8505                          | •              |
| <b>Produktkategori</b>            |                |
| Innsats/modul for reagensglass    | •              |
| <b>Produktegenskaper</b>          |                |
| Material                          | Rustfritt stål |
| Farge                             | Rustfritt stål |
| <b>Bruksområde</b>                |                |
| Klargjøring av reagensglass       | •              |
| Klargjøring av laboratorieglass   | •              |
| <b>Kapasitet</b>                  |                |
| Reagensglass [antall]             | 200            |
| <b>Standard elektrotilkobling</b> |                |
| Faseantall                        | 0              |
| Spennning i V                     | 0              |
| Frekvens i Hz                     | 0              |
| Totaltilkobling i kW              | 0,00           |
| Sikring i A                       | 0              |
| <b>Mål og vekt</b>                |                |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm     | 122            |
| Utvendig mål, nettobredde i mm    | 200            |
| Utvendig mål, nettodybde i mm     | 220            |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm    | 140            |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm    | 245            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm     | 250            |
| Nettvekt i kg                     | 0,54           |
| Bruttvekt i kg                    | 0,74           |
| <b>Tilbehørspakke</b>             |                |
| A 13 lokk [antall]                | 1              |