


U 536

Kurv

med lav toppramme for optimal plassering av 36 glass med maks. 20 cm høyde.



- Med 36 kamre
- Romstørrelse: 73 mm x 73 mm mm
- Inkludert forlengersett inneholder kort og lang forlenger
- Topprammer som kan høydejusteres med forlengere, opptil 20 cm
- Bredde 50 cm, dybde 50 cm, bredde med GN 53 cm


EAN: 4002514278698 / Materialnummer: 06984090 /  
Gammelt materialnummer: 67653601D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 536

Kurv

med lav toppramme for optimal plassering av 36 glass med maks. 20 cm høyde.



EAN: 4002514278698 / Materialnummer: 06984090 /  
Gammelt materialnummer: 67653601D

<b>Produktkategori</b>	
Kurv for glass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Kunststoff
Farge	Blå, Grønn
Antall kamre	36
Rombredde i mm	73
Romlengde i mm	73
<b>Kapasitet</b>	
Glass i 110–140 mm høyde [antall]	36
Glass i 175–200 mm høyde [antall]	36
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	233
Utvendig mål, nett bredde i mm	500
Utvendig mål, nett dybde i mm	500
Utvendig mål, brutt høyde i mm	260
Utvendig mål, brutt bredde i mm	520
Utvendig mål, brutt dybde i mm	530
Nettvekt i kg	2,70
Bruttvekt i kg	3,20