


U 547

Kurv

med høy toppramme for optimal plassering av 49 glass med maks. 23 cm høyde.



- Med 49 kamre
- Romstørrelse: 63 mm x 63 mm mm
- Inkludert forlengersett inneholder kort og lang forlenger
- Topprammer som kan høydejusteres med forlengere, opptil 23 cm
- Bredde 50 cm, dybde 50 cm, bredde med GN 53 cm

EAN: 4002514278780 / Materialnummer: 06984210 /


Gammelt materialnummer: 67654701D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 547

Kurv

med høy toppramme for optimal plassering av 49 glass med maks. 23 cm høyde.



EAN: 4002514278780 / Materialnummer: 06984210 /
Gammelt materialnummer: 67654701D

Produktkategori	
Kurv for glass	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Blå, Rød
Antall kamre	49
Rombredde i mm	63
Romlengde i mm	63
Kapasitet	
Glass i 140–175 mm høyde [antall]	49
Glass i 200–230 mm høyde [antall]	49
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	266
Utvendig mål, nett bredde i mm	500
Utvendig mål, nett dybde i mm	500
Utvendig mål, brutt høyde i mm	170
Utvendig mål, brutt bredde i mm	190
Utvendig mål, brutt dybde i mm	260
Nettvekt i kg	3,60
Bruttvekt i kg	4,01