

PG 8090

Aqua-Soft-system

Mono-kalkfilter for kontinuerlig tilførsel av bløtt vann opptil 40 ° dH.



- Kapasitet: kontinuerlig 15 l/min, maks. 20 l/min
- Frittstående maskin med hjul, kan fylles ovenfra
- 1 beholder for 10 kg salt, 1 beholder for 4 l harpiks
- Tidsstyrt ett-kammersystem, med strømtilkobling

EAN: 4002514304984 / Materialnummer: 07012310 /

Gammelt materialnummer: 67809001D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategori	
Vannbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	572
Utvendig mål, nettobredde i mm	230
Utvendig mål, nettodybde i mm	400
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	680
Utvendig mål, bruttbredde i mm	375
Utvendig mål, bruttodybde i mm	380
Nettovekt i kg	19,00
Bruttovekt i kg	26,70