

PW 6080 Vario [EL LP]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittsvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



- Trommelvolum 80 l , kapasitet 8.0 kg
- Stort programutvalg – brukerspesifikke vaskeprogrammer
- Skånsom tekstilbehandling med Miele's skånetrommel
- Svært effektiv – lavt vann- og energiforbruk
- Optimale sentrifugeringsresultater – restfuktighet 44 %*, g-faktor520

* Restfuktighet basert på bruk av varmt vann i siste skylling.

EAN: 4002514438641 / Materialnummer: 07215290 / Gammelt materialnummer: 51608003D

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Octoplus
Front	Rustfritt stål
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	80
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for brann- og redningstjenesten	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmtvann	8,25
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmtvann i kWh/kg	0,06
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	57
Programtid i min ved tilkobling til varmtvann	53
Restfuktighet ved kald skylling i %	49
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Sentrifugehastighet i o/min	1300
g-kraft	520
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	Profitronic L Vario
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Maks. startforvalg tid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•
Programmer for vaskerier	•

PW 6080 Vario [EL LP]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittsvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



EAN: 4002514438641 / Materialnummer: 07215290 /

Gammelt materialnummer: 51608003D

Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for hurtigmatrestauranter	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningsentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•

Dosering

Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Patentert adapter for flytende vaskemidler	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,95
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16

Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Kranvann (opsjon) [antall]	1 x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpspumpe	DN 22

Mål og vekt

Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	727
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1215
Ytre mål, bruttbredde i mm	760
Ytre mål, bruttdybde i mm	820
Nettovekt i kg	140,0
Bruttovekt i kg	148
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	2600

Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	3,00

Utstyr

Ubalanseovervåkning	•
Desinfeksjon	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•

PW 6080 Vario [EL LP]

Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet

med frittssvingende aggregat, kort programtid på 53 min og avløpspumpe.



EAN: 4002514438641 / Materialnummer: 07215290 /

Gammelt materialnummer: 51608003D

Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Kommunikasjonssjakt	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Grensesnittmodul RS 232 (opsjon)	•
Toppbelastningsutkobling/energistyling (opsjon)	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	4-5
Verneklær [antall]	1
Vernejakker [antall]	1-2
Syntedyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	1-2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	1-2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
RCM	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•