

HM16-80 D [EL]

Rulle, elektrisk

med dampfunksjon for optimale resultater og enda mer komfort.



- Kapasitet 13.0 kg/t*, valsediameter 160 mm, arbeidsbredde 830 mm
- Behagelig rulling mens du sitter
- Individuelt arbeidstempo takket være justerbar valsehastighet
- Slitesterk valsebevikling – Aramid nålefiltduk
- Enkel oppbevaring – sammenleggbar

* Ved 20 % restfuktighet – effektingivelsen i henhold til DIN 11 902: Rullekapasiteten som det er reelt å oppnå, avhenger av rammebetingelsene, for eksempel typen av tekstiler og erfaringen til personalet som betjener rullen.

EAN: 4002514581781 / Materialnummer: 07362940 /

Gammelt materialnummer: 53168001D

Modell og utførelse	
Modell	Tekstilinnføring og tekstilutføring i front
Kan oppstilles inntil vegg	•
Serie	Professional
Kabinett	Lotushvit
Valsediameter i mm	160
Arbeidsbredde i mm	830
Materiale strykesåle	Aluminium
Underbevikling	Polyester-nålefiltduk
Rullelede	Aramid-nålefiltduk
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for private husholdninger	•
Effektdata	
Maks. rullekapasitet ved 20 % restfuktighet i kg/t	13,0
Testede driftstimer	2500
Styring	
Styringstype	Dreiebryter
Touchdisplay (opsjon)	Drehwahlschalter
Minimal valsehastighet, justerbar i m/min	2,0
Maksimal valsehastighet, justerbar i m/min	4,5
Justerbar temperatur	I temperaturtrinn
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	AC 220-240V 50-60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	3,10-3,70
Varmeeffekt boiler i kW	0,85
Totaltilkobling i kW	3,20-3,80
Sikring i A	16
Mål og vekt	
Ytre mål, høyde i mm	959
Ytre mål, bredde i mm	985
Ytre mål, dybde i mm	380
Ytre mål, bruttohøyde i mm	570
Ytre mål, bruttbredde i mm	1120
Ytre mål, bruttodybde i mm	450
Nettovekt i kg	39
Bruttovekt i kg	45
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	382
Utstyr	
Dampfunksjon	•
Fri valseende helt rundt	•
Sammenleggbar	•

HM16-80 D [EL]

Rulle, elektrisk

med dampfunksjon for optimale resultater og enda mer komfort.



EAN: 4002514581781 / Materialnummer: 07362940 /

Gammelt materialnummer: 53168001D

Fingerbeskyttelsesautomatikk/fingerbeskyttelseslist

Fotbryter

Opphengsstang

4 hjul som er skånsomme mot gulv

Støttebrett

Tilbakeføring av tekstiler

Mulighet for å rulle tøy mens du sitter

Maskinuavhengig tilbehør

Normer, sertifisering, merking

VDE

CE

WEEE

VDE-EMC

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•