

PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]
Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
spesielt tilpasset kravene i Facility Management.



- Trommelvolum 100 l, kapasitet 10.0 kg
- Sikre vaske- og desinfeksjonsprogrammer for rengjøringstekstiler
- Maksimal fjerning av smuss – patentert forhåndssentrifugering*
- Optimalt klargjorte mopper og kluter – Ready-to-use
- Enkel betjening med dreiebrytere og klartekstdisplay.

* Europeisk patent: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002515257418 / Materialnummer: 09514860 /
Gammelt materialnummer: 51510416N

Konstruksjon og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	MopStar
Front	Octoblå
Kapasitetsforhold	1:10
Tekstmengde i kg	10,0
Trommelvolum i l	100
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for Facility Management	•
Effektdata	
Programtid i min ved tilkobling til kaldtvann	59
Programtid ved tilkobling til kaldtvann i program Mopp standard 60 °C i min	57
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1100
g-kraft	370
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	ProfilLine Mop-symbol
Programmeringsmulighet	Innstilling def. Parameter
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for Facility Management	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Patentert adapter for flytende vaskemidler	•
Maksimalt tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	6,30
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	20
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruing
Avløpsventil	DN 70

PW 5104 Mop Star 100 [EL AV]
Vaskemaskin, elektrisk oppvarmet
spesielt tilpasset kravene i Facility Management.



EAN: 4002515257418 / Materialnummer: 09514860 /
Gammelt materialnummer: 51510416N

Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	827
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1215
Ytre mål, bruttobredde i mm	760
Ytre mål, bruttodybde i mm	915
Nettovekt i kg	148,0
Bruttovekt i kg	159
Maksimal gulvbelastning i N	2600
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	73 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	2,00
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
Ubalanseovervåkning	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk	•
Gjennomstrømningsmåler	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet & bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
Kapasiteter	
Kluter, 22 g [antall]	227
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	53
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	45
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	80
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	55
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•