

APH 110 Net500

Segosoft nettverkskonverter

for tilkobling av apparater med serielt grensesnitt til et nettverk.



- Konverterer serielle data (RS 232) til nettverksdata (TCP/IP)
- Galvanisk skille av alle tilkoblinger inkl. overspenningsvern
- Kompatibel med Power over Ethernet (PoE)
- For bruk med Segosoft Miele Edition
- Standardlevering: Strømadapter (1,4 m)

EAN: 4002515388464 / Materialnummer: 09687440 /
Gammelt materialnummer: 68815902D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 6121	•
PWD 6122	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	Blå
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av objektglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•

APH 110 Net500

Segosoft nettverkskonverter

for tilkobling av apparater med serielt grensesnitt til et nettverk.



EAN: 4002515388464 / Materialnummer: 09687440 /

Gammelt materialnummer: 68815902D

Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter

•

Klargjøring av margnagler/margbor

•

Klargjøring av brett/fat

•

Klargjøring av instrumentrister

•

Klargjøring av målesylindere

•

Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere

•

Klargjøring av diverse utensiler

•

Standard elektrotilkobling

Faseantall

1

Nulleleder

N

AC/DC

AC

Spennning i V

100

Frekvens i Hz

50-60

Totaltilkobling i kW

0,00

Sikring i A

0

Mål og vekt

Utvendig mål, nettø høyde i mm

90

Utvendig mål, nettø bredde i mm

109

Utvendig mål, nettø dybde i mm

31

Utvendig mål, bruttø høyde i mm

50

Utvendig mål, bruttø bredde i mm

155

Utvendig mål, bruttø dybde i mm

235

Nettø vekt i kg

0,32

Bruttø vekt i kg

0,46

Normer, sertifisering, merking

CE

•