

E 812
Innsats
for optimal plassering av glass.



- Egnet for overkurv O 891 og O 892
- For 7 glass med en diameter på maks. 60 mm.

EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 /
Gammelt materialnummer: 67581201D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Produkttilhørighet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktkategori	
Innsats for glass	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt
Farge	hvit
Kan settes i overkurven	O 891, O 892
Kapasitet	
Glass opptil maks. 60 mm i diameter [antall]	7
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0

E 812
Innsats
for optimal plassering av glass.



EAN: 4002515387672 / Materialnummer: 09742240 /
Gammelt materialnummer: 67581201D

Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	143
Utvendig mål, nett bredde i mm	230
Utvendig mål, nett dybde i mm	467
Utvendig mål, brutt høyde i mm	32
Utvendig mål, brutt bredde i mm	615
Utvendig mål, brutt dybde i mm	50
Nettvekt i kg	0,30
Bruttvekt i kg	0,51