

VGf-900

Forlengede apparatføtter

for optimal tilpasning av maskinhøyden til høyden på benkeplaten.



- Maks. tillatt maskinhøyde (uten deksel): 90 cm
- Maskinhøyden kan justeres fra 82–90 cm

EAN: 4002515387689 / Materialnummer: 09742270 /
Gammelt materialnummer: 67500907D

| Produktkategori | |
|--|------------------------|
| Oppvaskmaskiner friskvann | • |
| Produkttilhørighet | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| Produktkategori | |
| Tilbehør for maskiner som kan plasseres under benk | • |
| Installasjonsmateriell | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Stålplate, galvanisert |
| Farge | Grå |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spennning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nett høyde i mm | 0 |
| Utvendig mål, nett bredde i mm | 0 |
| Utvendig mål, nett dybde i mm | 0 |
| Utvendig mål, brutt høyde i mm | 32 |
| Utvendig mål, brutt bredde i mm | 615 |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm | 50 |
| Nettvekt i kg | 0,30 |
| Bruttvekt i kg | 0,51 |