

LP 2800

Avsaltingspatron, tom  
for manuell påfylling av engangsharpiks.



- Maks. gjennomstrømningsvolum:  
800 l/t
- Maks. vanninntakstemperatur 40  
°C – trykfasthet 0,5–10 bar
- Harpiksinnhold 19 liter

EAN: 4002515411728 / Materialnummer: 09782590 /  
Gammelt materialnummer: 69431805D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Laborativaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

LP 2800  
Avsaltingspatron, tom  
for manuell påfylling av engangsharpiks.



EAN: 4002515411728 / Materialnummer: 09782590 /  
Gammelt materialnummer: 69431805D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Vannbehandling	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	570
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nett dybde i mm	0
Utvendig mål, brutt høyde i mm	255
Utvendig mål, brutt bredde i mm	225
Utvendig mål, brutt dybde i mm	600
Diameter i mm	230
Nettvekt i kg	5,23
Bruttvekt i kg	7,00