

A 202

Vogn

for optimal plassering av 4 DIN-instrumentrister.



- Egnet for 4 DIN-instrumentrister på 2 nivåer
- Rammer for innsatser: Kan fjernes ved klargj. av høye utensiler
- 6 ekstra tilkoblingsalternativer med Luer-Lock-tilkoblinger.
- Med innebygd spylearm
- Plasseringsmålene for de ulike nivåene er forskjellige

EAN: 4002515460719 / Materialnummer: 09862440 /  
Gammelt materialnummer: 69620200D

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                          |                            |
| Laboratorievaskemaskiner                        | •                          |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | •                          |
| <b>Produkttilhørighet</b>                       |                            |
| PG 8562   | •                          |
| PG 8582   | •                          |
| PG 8582 CD                                      | •                          |
| PG 8583   | •                          |
| PG 8583 CD                                      | •                          |
| PG 8592   | •                          |
| PG 8593   | •                          |
| <b>Produktkategori</b>                          |                            |
| Vogn for innsatser                              | •                          |
| Vogn for instrumentrister                       | •                          |
| <b>Produktegenskaper</b>                        |                            |
| Material  | Rustfritt stål, Kunststoff |
| Farge   | Rustfritt stål, Svart      |
| <b>Bruksområde</b>                              |                            |
| Klargjøring av laboratorieglass                 | •                          |
| Klargjøring av OP-instrumenter                  | •                          |
| <b>Kapasitet</b>                                |                            |
| DIN-instrumentrister [antall]                   | 4                          |
| <b>Standard elektrotilkobling</b>               |                            |
| Faseantall                                      | 0                          |
| Spenning i V                                    | 0                          |
| Frekvens i Hz                                   | 0                          |
| Totaltilkobling i kW                            | 0,00                       |
| Sikring i A                                     | 0                          |
| <b>Mål og vekt</b>                              |                            |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm                   | 223                        |
| Utvendig mål, nettobredde i mm                  | 529                        |
| Utvendig mål, nettodybde i mm                   | 542                        |
| Utvendig mål, brutt høyde i mm                  | 235                        |
| Utvendig mål, brutt bredde i mm                 | 550                        |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm                  | 560                        |
| Nettovekt i kg                                  | 5,50                       |
| Bruttovekt i kg                                 | 6,74                       |